



Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Зажатие осуществляется посредством сжатого воздуха. При прекращении подачи воздуха, зажатие осуществляется при помощи пружины.

Для разжатия позиционирующих креплений сжатый воздух должен преодолеть силу упругости 6 Н.

Материал:

Основа из нержавеющей стали.

Уплотнение из NBR.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, Без покрытия.

Указание для заказа:

Винты с цилиндрической головкой М3х28 для крепления с нижней стороны входят в комплект поставки.

Винты с цилиндрической головкой М4 для крепления с верхней стороны не входят в комплект поставки.

Указание:

Установочные размеры для пластин толщиной 6 мм.

Указанные зажимные и удерживающие усилия действительны при рабочем давлении 0,5 МПа.

При использовании нескольких позиционирующих элементов допуск расстояния $\pm 0,1$ мм не должен превышать.


Точность повторения составляет $\pm 0,2$ мм.

Принадлежности:

Зажимные болты K1564.

Указание на чертеже:

- 1) Разъем «Зажатие»
- 2) Разъем «Разжатие»
- 3) Винт с цилиндрической головкой М3
- 4) Винт с цилиндрической головкой М4
- 5) Зажимной болт
- 6) Позиционирующее крепление



Обзор изделий

Позиционирующие крепления фланцевые, из нержавеющей стали, пневматические

Номер заказа	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2
K1741.0618	23	17	4	4	6	6	M4	18	M3	M3	3,3	5,5	23	26,5

Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические

Обзор изделий

Номер заказа	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	Рабочее давление МПа	F= усилие зажима Н (с пневмозажимом)	F1=усилие зажима Н (с пружинным зажимом)	Крепежная сила Н
K1741.0618	8	11	8	27,5	16	12	7	0,3 - 0,7	40	6	100