

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Стальные детали с синим пассивированием.

Указание:

Серийно поставляются:
оранжевый RAL 2004, серебристый металл.

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, цвета а так же специальное исполнение.
Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753




Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Описание товара/фотография продукта

Вывод из зацепления
путем поднятия



Чертежи



Обзор изделий

Рычаги зажимные с наружной резьбой

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K1659.0042X10	оранжевый чистый RAL 2004	полимерное покрытие	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
K1659.0042X15	оранжевый чистый RAL 2004	полимерное покрытие	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
K1659.0042X20	оранжевый чистый RAL 2004	полимерное покрытие	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
K1659.0042X25	оранжевый чистый RAL 2004	полимерное покрытие	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
K1659.0042X30	оранжевый чистый RAL 2004	полимерное покрытие	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
K1659.0042X35	оранжевый чистый RAL 2004	полимерное покрытие	0	M4	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	35

Обзор изделий

3/7

Обзор изделий

4/7

Обзор изделий

5/7

Обзор изделий

6/7

Зажимные рычаги из цинкового сплава с наружной резьбой, шелковисто-матовая поверхность, резьбовая вставка из стали с синей пассивацией

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Число зубьев	L
K1659.5163X30	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	30
K1659.5163X35	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	35
K1659.5163X40	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	40
K1659.5163X45	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	45
K1659.5163X50	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	50
K1659.5163X55	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	55
K1659.5163X60	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	60
K1659.5163X70	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	70
K1659.5163X80	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	80
K1659.5163X90	серебро-металлик	полимерное покрытие	5	M16	23	31	32	49	12	31,10	73	77,10	110	126	15	26	90