

Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 / EN 1661 расширенный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь, нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.

Исполнение:

Сталь, класс прочности 8, с гальванической оцинковкой.


Нержавеющая сталь A2, без покрытия.

Нержавеющая сталь A4, без покрытия.

Указание:

В таблице указана макс. высота гаек H макс.

Чертежи



Обзор изделий

Гайки шестигранные с фланцем, DIN 6923 / EN 1661 расширенный

Номер заказа	Материал основы	D	D1	C	H	SW	DIN	EN
K1797.204	Сталь	M4	10	0,9	4,65	7	-	EN 1661
K1797.205	Сталь	M5	11,8	1	5	8	-	EN 1661
K1797.206	Сталь	M6	14,2	1,1	6	10	-	EN 1661
K1797.208	Сталь	M8	17,9	1,2	8	13	-	EN 1661
K1797.210	Сталь	M10	21,8	1,5	10	15	-	-
K1797.212	Сталь	M12	26	1,8	12	18	-	EN 1661
K1797.216	Сталь	M16	34,5	2,4	16	24	-	EN 1661
K1797.220	Сталь	M20	42,8	3	20	30	-	EN 1661
K1797.104	нержавеющая сталь A2	M4	10	0,9	4,65	7	-	EN 1661
K1797.105	нержавеющая сталь A2	M5	11,8	1	5	8	-	EN 1661
K1797.106	нержавеющая сталь A2	M6	14,2	1,1	6	10	-	EN 1661
K1797.108	нержавеющая сталь A2	M8	17,9	1,2	8	13	-	EN 1661
K1797.110	нержавеющая сталь A2	M10	21,8	1,5	10	15	-	-
K1797.112	нержавеющая сталь A2	M12	26	1,8	12	18	-	EN 1661
K1797.605	нержавеющая сталь A4	M5	11,8	1	5	8	-	-
K1797.606	нержавеющая сталь A4	M6	14,2	1,1	6	10	-	-
K1797.608	нержавеющая сталь A4	M8	17,9	1,2	8	13	-	-
K1797.610	нержавеющая сталь A4	M10	21,8	1,5	10	15	-	-
K1797.612	нержавеющая сталь A4	M12	26	1,8	12	18	-	-

