


Привинчиваемые опорные планки для конструкционной системы зажима

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
инструментальная сталь.


Исполнение:
закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).

Указание:
С помощью опорных планок можно настроить разную глубину прижима заготовки.

Применение:
Опорные планки можно прочно привинтить к фиксированным колодкам ES и DS, а также к клиновидным зажимам.

Преимущества:
Быстрая наладка заготовки на системе для многоместного зажима. Одинаковая глубина прижима заготовки благодаря шлифованной высоте опорной поверхности.

Чертежи



Обзор изделий

Привинчиваемые опорные планки для конструкционной системы зажима

Номер заказа	подходят для системной ширины	L	B	H	B1	H1	D
K1752.050175	50	5	49,5	17	30	12,3	6
K1752.050205	50	5	49,5	20	30	12,3	6
K1752.050223	50	3	49,5	22	30	12,3	6
K1752.072255	72	5	71,5	25	44	18,4	7
K1752.072305	72	5	71,5	30	44	18,4	7
K1752.072355	72	5	71,5	35	44	18,4	7
K1752.072373	72	3	71,5	37	44	18,4	7
K1752.100298	100	8	99,5	29	64	21	9
K1752.100338	100	8	99,5	33	64	21	9
K1752.100388	100	8	99,5	38	64	21	9
K1752.100405	100	5	99,5	40	64	21	9

