

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Углеродистая сталь.

Исполнение:

вороненная.

Указание:


После проверки допустимой нагрузки (с 5-кратной надежностью) каждая конструкция дополнительно подвергается визуальному контролю. К каждой грузовой петле прилагается сертификат безопасности для установки. Не используйте распорные шайбы между фланцем втулки и опорной поверхностью.

Винты затягиваются с указанным крутящим моментом, через регулярные промежутки времени их необходимо проверять или подтягивать. После монтажа следует убедиться в том, что скоба свободно поворачивается во всех направлениях и вращается.

Осторожно поднимите, избегайте ударных нагрузок.

Не превышайте допустимую нагрузку, указанную на кронштейне.

Чертежи



Обзор изделий

Грузовые петли

Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение	D	D1	A	B	H	L	R	S	макс. допустимая нагрузка кг	Момент затяжки, Нм
K2178.08	Стандарт	M8	19	46,7	22	67,8	12,5	10,9	9,7	400	9,81
K2178.10	Стандарт	M10	19	46,7	22	67,8	17,5	10,9	9,7	450	16,7
K2178.12	Стандарт	M12	38,1	89,4	46	123	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.16	Стандарт	M16	38,1	89,4	46	123	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.201	Стандарт	M20	38,1	89,4	46	123	34	22,4	19	2150	133
K2178.20	Стандарт	M20	58,7	130,6	70	163	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.24	Стандарт	M24	58,7	130,6	70	163	37	35,6	25,4	4200	304
K2178.30	Стандарт	M30	81	165,1	90	221,7	46	44,5	31,7	7000	588
K2178.36	Стандарт	M36	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	11000	981
K2178.42	Стандарт	M42	106,4	217,2	115	316,7	68	57,2	44,4	12500	981
K2178.48	Стандарт	M48	106,4	217,2	115	316,7	88	57,2	44,4	13500	981
K2178.112	длинный	M12	38,1	89,4	46	170,7	19	22,4	19	1050	37,3
K2178.116	длинный	M16	38,1	89,4	46	170,7	29	22,4	19	1900	80,4
K2178.1201	длинный	M20	38,1	89,4	46	170,7	34	22,4	19	2150	133
K2178.120	длинный	M20	58,7	130,6	70	206	32	35,6	25,4	3000	133
K2178.124	длинный	M24	58,7	130,6	70	206	37	35,6	25,4	4200	304