



Компенсационный зажим

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:


Закалённый, воронёный и шлифованный.

Указание:

Компенсационный зажим служит для поддержания при фрезеровании, сверлении, строгании и шлифовании для предотвращения т. н. вибрации или ухода детали. С помощью компенсационного зажима можно быстро и точно подпереть заготовку, не захватывая ее снизу. Опорный болт с незначительным пружинящим усилием прилегает к заготовке. Его можно зажать в любом положении. Во внутреннюю резьбу опорного болта можно вкрутить установочные штифты любого рода, чтобы откорректировать высоту опоры.

Компенсационные зажимы K1947.075, K1947.150 и K1947.170 располагают лишь одним пазом.

Чертежи



Обзор изделий

Компенсационный зажим

Номер заказа	K	L	L1	L2	L3	L4	B	H	H1	D1	D2	M	M1	M2	R	F, H
K1947.75	65	85	75	35	13	-	8,5	30	10	M8	13	19,5	3	11,5	-	500
K1947.150	80	165	150	90	20	-	13	50	25	M10	20	24	6	14	15	2500
K1947.170	110	190	170	100	25	-	17	60	20	M16	26	34	11	21,5	-	5000
K1947.300	80	315	300	100	30	160	13	50	25	M10	20	24	6	14	15	2500

