


Фрикционные шарниры, одинарные, 40/80 тип В

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус: алюминиевая отливка.

Вставки и фрикционный вал: сталь.

Защитное кольцо и чехлы: пластмасса.

Крепежные пластины с пазами: алюминиевая отливка.

Болты, шайбы и пазовые сухари: сталь.

Исполнение:

Корпус: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.

Вставки и фрикционный вал: без покрытия.

Защитное кольцо и чехлы: аналог RAL 7042.

Крепежные пластины с пазами: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.

Болты, шайбы и пазовые сухари, оцинкованные.

Указание:

Фрикционные шарниры для установки отдельных поворотных кронштейнов с помощью алюминиевых профилей. Фрикционные шарниры отличаются фиксированным моментом трения, который доступен в 6 градациях от 0,5 до 15 Нм. Возможность поворота на 360°. Размер сетки 40 мм.

Фрикционный шарнир может располагаться на профиле вдоль, поперек или с торца. Для торцевого монтажа в отверстии с отбором керна должна быть резьба M8 (глубиной не менее 15 мм). При монтаже на ровных поверхностях входящие в комплект поставки крепежные пластины с пазами не требуются.

Максимальная нагрузка от момента М составляет 70 Нм.

Режущая втулка для уменьшения отверстия в стержне Ø10,2 мм до размера резьбы M8, см. K1538.

Объем поставки:

1 фрикционный шарнир

3 чехла

3 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (для пазового сухаря)

3 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (для стержневого отверстия)


3 винта 8-FSt

3 крепежные пластины с пазами

3 пазовых сухаря, паз 10 - M8

Фрикционные шарниры, одинарные, 40/80 тип В

Чертежи



Обзор изделий

Фрикционные шарниры, одинарные, 40/80, тип В

Номер заказа	Тип	Ширина паза	Крутящий момент Nm	М Нм
K2169.005	B	10	0,5	70
K2169.030	B	10	3	70
K2169.060	B	10	6	70
K2169.090	B	10	9	70
K2169.120	B	10	12	70
K2169.150	B	10	15	70