

**Описание****Материал:**

Металлические части из стали, класс прочности 5.6.

Эластомер из натурального каучука, твердость средняя, 57° по Шору А.

Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

О-образные опоры отличаются очень мягкими пружинными характеристиками, поэтому их также называют низкочастотными опорами. Они используются для монтажа приборов и электрических компонентов с низким уровнем вибрации, а также для крепления легких устройств и точных механических приборов.


В силу состава материала резиновые буферы окрашиваются контактным способом, что может привести, например, к появлению следов истирания и изменению цвета полов или контактных поверхностей.

По запросу поставляются резиновые буферы из EPDM светло-серого цвета, окрашенные неконтактным способом.

Пружинящие свойства О-образных опор увеличиваются в порядке X, Y и Z. Основным направлением приложения нагрузки является продольная ось резьбовых болтов (направление Z).

Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C



Обзор изделий

Опоки круглой формы

Номер заказа	B	B1	D	D1	G	H	L	F1 N
K1933.01201257	9,5	9,5	10	6	M4	12,5	10	8
K1933.01401757	13	6	14	6	M4	17	10	18
K1933.02503057	20	12	25	12	M5	30	10	55