

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, текстурированная матовая поверхность, с резьбовой вставкой из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



**Вывод из зацепления
путем поднятия**



Описание

Описание продукта:

Для зажимных рычагов с встроенным усилителем зажимного усилия можно увеличить усилие зажима на 75 % по сравнению со стандартными зажимными рычагами.

Кроме того, это изделие можно рекомендовать для использования людьми с ограниченным физическим усилием от руки (например, в реабилитационных центрах) для получения сравнимых зажимных усилий с меньшими физическими затратами. Для отпущения зажатого зажимного рычага также требуется незначительное физическое усилие от руки.

Увеличение зажимного усилия достигается благодаря встроенному упорному игольчатому роликоподшипнику, который при зажатии подвергается незначительному поверхностному трению о неподвижную прилегающую поверхность. Закаленные прилегающие шайбы рассчитаны на высокие зажимные усилия, а подшипник обеспечивает продолжительный срок службы благодаря высокой допускаемой нагрузке.

Зажатая деталь может использоваться более бережно благодаря большой неподвижной опорной поверхности. В данном случае применение плоской шайбы больше не требуется.

Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.

Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рычаг чёрное полимерное покрытие.

Стальные части вороненые.

Упорные игольчатые роликоподшипники с закаленными и шлифованными прилегающими шайбами.

Приведение в действие:

Рукоятка зафиксирована в недействующем состоянии зубчатым венцом на резьбовой вставке. При подъеме рукоятки она переходит в позицию и снова фиксируется под действием силы упругости пружины в зубчатом венце.

Применение:

Машиностроение, приборостроение и строительство сооружений, реабилитационные центры.

Преимущества:

Значительное увеличение усилия зажима при том же моменте затяжки.

Качественный упорный игольчатый роликоподшипник с высокой допускаемой нагрузкой и продолжительным сроком службы.


Неподвижная опорная поверхность сберегает деталь.

По запросу:

Другие цвета.

Зажимной рычаг, из цинка, с внутренней резьбой и усилителем зажимного усилия, текстурированная матовая поверхность, с резьбовой вставкой из вороненой стали

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	Размер	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	T	T1
K1599.208181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208188	серый RAL 7040	текстурный матовый	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.310181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310188	серый RAL 7040	текстурный матовый	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.410181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410188	серый RAL 7040	текстурный матовый	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.512181	чёрный RAL 9005	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512182	оранжевый чистый RAL 2004	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512183	ярко-жёлтый RAL 1021	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512184	ярко-красный RAL 3020	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512185	ярко-зелёный RAL 6032	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512186	ярко-синий RAL 5017	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512187	светло-серый RAL 7035	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512188	серый RAL 7040	текстурный матовый	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10