


Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип ЕК, конический, с внутренней резьбой, серый

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.

Эластомер натуральный каучук, средняя твердость, 57° по Шору А.

Исполнение:

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Натуральный каучук, серый.

Указание:

Кроме того, резинометаллические буферы используются при установке агрегатов на опоры, а также в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.


Диапазон температур:

-30 °C до +80 °C

По запросу:

Другие значения твердости по Шору.

Чертежи



Обзор изделий

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип К, конический, с внутренней резьбой, серый

Номер заказа	D	H	G	T
K2340.02501757	25	17	M6	6
K2340.02502057	25	20	M6	6
K2340.03001557	30	18	M8	8

Резинометаллический буфер, нержавеющая сталь, тип ЕК, конический, с внутренней резьбой, серый

Обзор изделий

Номер заказа	D	H	G	T
K2340.03002057	30	20	M8	8
K2340.03002757	30	27	M8	8
K2340.03503057	35	30	M8	8
K2340.04003057	40	30	M8	8
K2340.05001857	50	18	M10	10
K2340.05002257	50	22	M10	10
K2340.05003057	50	30	M10	10
K2340.07502857	75	28	M12	12