

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

оцинковано с синим пассивированием.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Регулируемые натяжные защелки служат надежной системой запираения и применяются в промышленности. За счет прохождения мертвой точки они становятся устойчивы к вибрации.

После того как скоба вошла в зацепление с крюком, можно стягивать соединяемые детали натяжением рукоятки до 5 мм. Для выравнивания допусков или для создания достаточного натяжения скоба регулируется шпинделем (M5).

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться.

Любой крюк комбинируется отдельно для любой натяжной защелки.

Крюки заказываются отдельно в желаемом исполнении.

Удерживающую силу F1 обеспечивает натяжная защелка, а не крюк.

Принадлежности:

крюк K0046.

Указание на чертеже:

Форма А: стандарт


Форма В: с предохранителем

Форма С: с проушиной для замка

1) Типовые схемы расположения отверстий для монтажа с крюками

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Чертежи



Обзор изделий

Регулируемые натяжные защелки, из стали или нержавеющей стали, со скобой из листового металла до 1000 Н, со скрытыми крепежными отверстиями, укороченная конструкция

Номер заказа	Материал основы	Форма	Тип изделия	Усилие зажима F1 Н
K0047.1420601	Сталь	A	Стандарт	1000
K0047.1420602	нержавеющая сталь	A	Стандарт	1000
K0047.2420601	Сталь	B	с предохранителем	1000
K0047.2420602	нержавеющая сталь	B	с предохранителем	1000
K0047.3420601	Сталь	C	с проушиной для замка	1000
K0047.3420602	нержавеющая сталь	C	с проушиной для замка	1000