

Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией.

Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести.

Материал:

Рычаг, нержавеющая сталь 1.4308

Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.

Шарнирный палец и установочный штифт, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Рукоятка, с электролитической полировкой, или подвергнутая дробеструйной обработке.

Упорная шайба, черная.

Шарнирный палец и установочный штифт, без покрытия.

Указание:


Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Принадлежности:

Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130.

Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.

Чертежи



Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Эксцентрики рычаги, нержавеющая сталь, с внутренней и наружной резьбой

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Вид резьбы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2121.7512003	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.8512003	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.9512003	K0645.9512003	внутренняя резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,7	-	1	1,5	90		
K2121.7512004	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.8512004	-	внутренняя резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.9512004	K0645.9512004	внутренняя резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,7	-	1	1,5	90		
K2121.0512004	K0645.0512004	внутренняя резьба	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,417	252,359,1	-	1	2,5	100		
K2121.0512005	K0645.0512005	внутренняя резьба	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,417	252,359,1	-	1	2,5	100		
K2121.1512005	K0645.1512005	внутренняя резьба	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,722	270,479,2	-	1,2	4	120		
K2121.1512006	K0645.1512006	внутренняя резьба	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,722	270,479,2	-	1,2	4	120		
K2121.2512008	K0645.2512008	внутренняя резьба	электролитически полированный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	-	1,5	8	350		
K2121.7512303	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.8512303	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.9512303	K0645.9512303	внутренняя резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,7	-	1	1,5	90		
K2121.7512304	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,5	-	1	0,5	50	
K2121.8512304	-	внутренняя резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,5	-	1	0,6	45	
K2121.9512304	K0645.9512304	внутренняя резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,7	-	1	1,5	90		
K2121.0512304	K0645.0512304	внутренняя резьба	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,417	252,359,1	-	1	2,5	100		
K2121.0512305	K0645.0512305	внутренняя резьба	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,417	252,359,1	-	1	2,5	100		
K2121.1512305	K0645.1512305	внутренняя резьба	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,722	270,479,2	-	1,2	4	120		
K2121.1512306	K0645.1512306	внутренняя резьба	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,722	270,479,2	-	1,2	4	120		
K2121.2512308	K0645.2512308	внутренняя резьба	отпескоструенный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	-	1,5	8	350		
K2121.7512003X10	-	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.7512003X15	-	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.7512003X30	-	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.8512003X10	-	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.8512003X15	-	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.8512003X30	-	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.9512003X10	K0645.9512003X10	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,710	1	1,5	90			
K2121.9512003X15	K0645.9512003X15	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,715	1	1,5	90			
K2121.9512003X30	K0645.9512003X30	наружная резьба	электролитически полированный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,730	1	1,5	90			
K2121.7512004X10	-	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.7512004X15	-	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.7512004X30	-	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.8512004X10	-	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.8512004X15	-	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.8512004X30	-	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.9512004X10	K0645.9512004X10	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,710	1	1,5	90			
K2121.9512004X15	K0645.9512004X15	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,715	1	1,5	90			
K2121.9512004X30	K0645.9512004X30	наружная резьба	электролитически полированный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536	241,730	1	1,5	90			
K2121.0512004X15	K0645.0512004X15	наружная резьба	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,417	252,359,115	1	2,5	100			
K2121.0512004X20	K0645.0512004X20	наружная резьба	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,417	252,359,120	1	2,5	100			
K2121.0512004X30	K0645.0512004X30	наружная резьба	электролитически полированный	M4	13,8	8	18	13	11,417	252,359,130	1	2,5	100			
K2121.0512005X20	K0645.0512005X20	наружная резьба	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,417	252,359,120	1	2,5	100			
K2121.0512005X30	K0645.0512005X30	наружная резьба	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,417	252,359,130	1	2,5	100			
K2121.0512005X40	K0645.0512005X40	наружная резьба	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,417	252,359,140	1	2,5	100			
K2121.0512005X50	K0645.0512005X50	наружная резьба	электролитически полированный	M5	13,8	8	18	13	11,417	252,359,150	1	2,5	100			
K2121.1512005X20	K0645.1512005X20	наружная резьба	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,722	270,479,220	1,2	4	120			
K2121.1512005X30	K0645.1512005X30	наружная резьба	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,722	270,479,230	1,2	4	120			
K2121.1512005X40	K0645.1512005X40	наружная резьба	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,722	270,479,240	1,2	4	120			
K2121.1512005X50	K0645.1512005X50	наружная резьба	электролитически полированный	M5	16	9	21,5	15	14,722	270,479,250	1,2	4	120			
K2121.1512006X20	K0645.1512006X20	наружная резьба	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,722	270,479,220	1,2	4	120			
K2121.1512006X30	K0645.1512006X30	наружная резьба	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,722	270,479,230	1,2	4	120			
K2121.1512006X40	K0645.1512006X40	наружная резьба	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,722	270,479,240	1,2	4	120			
K2121.1512006X50	K0645.1512006X50	наружная резьба	электролитически полированный	M6	16	9	21,5	15	14,722	270,479,250	1,2	4	120			
K2121.2512008X25	K0645.2512008X25	наружная резьба	электролитически полированный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.2512008X30	K0645.2512008X30	наружная резьба	электролитически полированный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.2512008X40	K0645.2512008X40	наружная резьба	электролитически полированный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.2512008X50	K0645.2512008X50	наружная резьба	электролитически полированный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали

Обзор изделий

Номер заказа	Старый номер артикула KIPP	Вид резьбы	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K2121.2512010X25	K0645.2512010X25	наружная резьба	электролитически полированный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.2512010X30	K0645.2512010X30	наружная резьба	электролитически полированный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.2512010X40	K0645.2512010X40	наружная резьба	электролитически полированный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.2512010X50	K0645.2512010X50	наружная резьба	электролитически полированный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			
K2121.7512303X10	-	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.7512303X15	-	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.7512303X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.8512303X10	-	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.8512303X15	-	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.8512303X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.9512303X10	K0645.9512303X10	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,710	1	1,5	90				
K2121.9512303X15	K0645.9512303X15	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,715	1	1,5	90				
K2121.9512303X30	K0645.9512303X30	наружная резьба	отпескоструенный	M3	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,730	1	1,5	90				
K2121.7512304X10	-	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,510	1	0,5	50		
K2121.7512304X15	-	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,515	1	0,5	50		
K2121.7512304X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	13,811,5	9	13,5	22	27,530	1	0,5	50		
K2121.8512304X10	-	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,510	1	0,6	45		
K2121.8512304X15	-	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,515	1	0,6	45		
K2121.8512304X30	-	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,5	28	33,530	1	0,6	45		
K2121.9512304X10	K0645.9512304X10	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,710	1	1,5	90				
K2121.9512304X15	K0645.9512304X15	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,715	1	1,5	90				
K2121.9512304X30	K0645.9512304X30	наружная резьба	отпескоструенный	M4	10,7	6	14,411,5	9	13,536,241,730	1	1,5	90				
K2121.0512304X15	K0645.0512304X15	наружная резьба	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,417,252,359,115	1	2,5	100				
K2121.0512304X20	K0645.0512304X20	наружная резьба	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,417,252,359,120	1	2,5	100				
K2121.0512304X30	K0645.0512304X30	наружная резьба	отпескоструенный	M4	13,8	8	18	13	11,417,252,359,130	1	2,5	100				
K2121.0512305X20	K0645.0512305X20	наружная резьба	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,417,252,359,120	1	2,5	100				
K2121.0512305X30	K0645.0512305X30	наружная резьба	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,417,252,359,130	1	2,5	100				
K2121.0512305X40	K0645.0512305X40	наружная резьба	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,417,252,359,140	1	2,5	100				
K2121.0512305X50	K0645.0512305X50	наружная резьба	отпескоструенный	M5	13,8	8	18	13	11,417,252,359,150	1	2,5	100				
K2121.1512305X20	K0645.1512305X20	наружная резьба	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,722,270,479,220	1,2	4	120				
K2121.1512305X30	K0645.1512305X30	наружная резьба	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,722,270,479,230	1,2	4	120				
K2121.1512305X40	K0645.1512305X40	наружная резьба	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,722,270,479,240	1,2	4	120				
K2121.1512305X50	K0645.1512305X50	наружная резьба	отпескоструенный	M5	16	9	21,5	15	14,722,270,479,250	1,2	4	120				
K2121.1512306X20	K0645.1512306X20	наружная резьба	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,722,270,479,220	1,2	4	120				
K2121.1512306X30	K0645.1512306X30	наружная резьба	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,722,270,479,230	1,2	4	120				
K2121.1512306X40	K0645.1512306X40	наружная резьба	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,722,270,479,240	1,2	4	120				
K2121.1512306X50	K0645.1512306X50	наружная резьба	отпескоструенный	M6	16	9	21,5	15	14,722,270,479,250	1,2	4	120				
K2121.2512308X25	K0645.2512308X25	наружная резьба	отпескоструенный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.2512308X30	K0645.2512308X30	наружная резьба	отпескоструенный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.2512308X40	K0645.2512308X40	наружная резьба	отпескоструенный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.2512308X50	K0645.2512308X50	наружная резьба	отпескоструенный	M8	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			
K2121.2512310X25	K0645.2512310X25	наружная резьба	отпескоструенный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	251,5	8	350			
K2121.2512310X30	K0645.2512310X30	наружная резьба	отпескоструенный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	301,5	8	350			
K2121.2512310X40	K0645.2512310X40	наружная резьба	отпескоструенный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	401,5	8	350			
K2121.2512310X50	K0645.2512310X50	наружная резьба	отпескоструенный	M10	25	1133,3	24	18,328,8	96	108	501,5	8	350			