

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, сменными втулками и внутренним шестигранником, форма К, делрин-втулка с лысками, гладкая поверхность

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус, улучшенная сталь.
Шар, нержавеющая и кислотостойкая сталь.
Вставка:
Форма К, ПФЛ.

Исполнение:

Корпус из улучшенной стали, вороненый.
Шар, закаленный и чистый.
Вставка:
Форма К, цвет белый.

Указание:

Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.
Шар можно извлечь из втулки путём лёгкого нажатия на винт с цилиндрической головкой.


Шар защищён от прокручивания.

Преимущества:

Высокая рентабельность благодаря возможности замены втулок.
Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом, сменными втулками и внутренним шестигранником, форма К, делрин-втулка с лысками, гладкая поверхность

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	B	D2	D3	H1	H2	SW1	Ø шар	Допустимая нагрузка макс.кН(только при статической нагрузке)	Номер заказа для делрин-втулки
K0291.720X030	K	30	M20	10	4	10	10	13	4	K0385.10109
K0291.720X050	K	50	M20	10	4	10	10	13	4	K0385.10109
K0291.720X070	K	70	M20	10	4	10	10	13	4	K0385.10109
K0291.724X040	K	40	M24	12	4	10	10	15	7	K0385.12109
K0291.724X080	K	80	M24	12	4	10	10	15	7	K0385.12109