


Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь

Описание товара/фотография продукта



Фиксатор пружинный в совмещенном штампе



Описание

Материал:

Гильза из стали, класс прочности 5.8.

Упорный болт из стали.

Пружина из пружинной стали, класс D.


Исполнение:

воронение гильзы и закалка шара.

Указание на чертеже:

1) Установочный винт приклеенный

Чертежи



Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь

Обзор изделий

Фиксаторы пружинные с шестигранным углублением и упорным болтом, сталь

Номер заказа	Упругость	D	D1	H	L	T1	N	S	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл. Н	Номер заказа, монтажный ключ
K0317.03	Стандартная	M3	1	1,5	10	1	0,4	0,7	0,5	3	K0317.903
K0317.04	Стандартная	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	5	16	K0317.904
K0317.05	Стандартная	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	6	20	K0317.905
K0317.06	Стандартная	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	7	20	K0317.906
K0317.08	Стандартная	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	9	35	K0317.908
K0317.10	Стандартная	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	9	35	K0317.910
K0317.12	Стандартная	M12	6	4	28	2	2	4	12	55	K0317.912
K0317.16	Стандартная	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	45	100	K0317.916
K0317.20	Стандартная	M20	10	7	40	3	2,5	6	60	120	-
K0317.24	Стандартная	M24	12	10	52	3	2,5	8	80	160	-
K0317.104	Небольшая	M4	1,5	1,5	15	0,6	0,6	1,3	2	7	K0317.904
K0317.105	Небольшая	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	3	10	K0317.905
K0317.106	Небольшая	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	3	9	K0317.906
K0317.108	Небольшая	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	4	16	K0317.908
K0317.110	Небольшая	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	4	16	K0317.910
K0317.112	Небольшая	M12	6	4	28	2	2	4	5	27	K0317.912
K0317.116	Небольшая	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	20	45	K0317.916
K0317.205	Повышенная	M5	2,4	2,3	18	0,8	0,8	1,5	11	29	K0317.905
K0317.206	Повышенная	M6	2,7	2,5	20	1	1	2	14	37	K0317.906
K0317.208	Повышенная	M8	3,5	3	22	1,4	1,2	2,5	22	65	K0317.908
K0317.210	Повышенная	M10	4	3	22	1,4	1,6	3	19	70	K0317.910
K0317.212	Повышенная	M12	6	4	28	2	2	4	25	85	K0317.912
K0317.216	Повышенная	M16	7,5	5	32	2,5	2,5	5	60	150	K0317.916
K0317.220	Повышенная	M20	10	7	40	3	2,5	6	75	190	-
K0317.224	Повышенная	M24	12	10	52	3	2,5	8	95	240	-