

## Штифты установочные цилиндрические, форма В

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

инструментальная сталь.

## Исполнение:

закалённая и шлифованная.


## Указание:

Установочные болты формы В служат для позиционирования деталей и частей механизмов в отверстиях с калибровым диаметром.

Установочные болты формы В также могут использоваться в качестве закалённых упоров и ножек приспособлений.

Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355.

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Исполнение 1           | D1 | D2 | H  | H1 | H2  | H3 | T    |
|--------------|-------|------------------------|----|----|----|----|-----|----|------|
| K0293.206    | B     | укороченное исполнение | 6  | 4  | 7  | 6  | 1,2 | 4  | 0,02 |
| K0293.208    | B     | укороченное исполнение | 8  | 6  | 10 | 9  | 1,6 | 6  | 0,02 |
| K0293.210    | B     | укороченное исполнение | 10 | 6  | 10 | 9  | 1,6 | 6  | 0,02 |
| K0293.212    | B     | укороченное исполнение | 12 | 6  | 10 | 9  | 1,6 | 6  | 0,02 |
| K0293.216    | B     | укороченное исполнение | 16 | 8  | 13 | 12 | 2   | 8  | 0,04 |
| K0293.220    | B     | укороченное исполнение | 20 | 12 | 15 | 18 | 2   | 9  | 0,04 |
| K0293.225    | B     | укороченное исполнение | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9  | 0,04 |
| K0293.306    | B     | удлиненное исполнение  | 6  | 4  | 12 | 6  | 1,2 | 4  | 0,02 |
| K0293.308    | B     | удлиненное исполнение  | 8  | 6  | 16 | 9  | 1,6 | 6  | 0,02 |
| K0293.310    | B     | удлиненное исполнение  | 10 | 6  | 18 | 9  | 1,6 | 6  | 0,02 |

## Штифты установочные цилиндрические, форма В

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Исполнение 1          | D1 | D2 | H  | H1 | H2  | H3 | T    |
|--------------|-------|-----------------------|----|----|----|----|-----|----|------|
| K0293.312    | В     | удлиненное исполнение | 12 | 6  | 18 | 9  | 1,6 | 6  | 0,02 |
| K0293.316    | В     | удлиненное исполнение | 16 | 8  | 22 | 12 | 2   | 8  | 0,04 |
| K0293.320    | В     | удлиненное исполнение | 20 | 12 | 25 | 18 | 2   | 9  | 0,04 |
| K0293.325    | В     | удлиненное исполнение | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9  | 0,04 |