

Описание товара/фотография продукта**Описание****Материал:**

Втулка и кулачок, инструментальная сталь.

Ручка, улучшенная сталь.

Круглая ручка, duroplast PF 31.

Исполнение:

Втулка и кулачок, закаленные, вороненые.

Ручка, вороненая.

Кнопка шара, черная.

Указание:


* Для макс. толщины заготовок см. зажимной кулачок K0910 (размер C).

** Допустимое усилие на рукоятке.

Принадлежности:

Стандартные ручки K0915.

Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента K0916.



Обзор изделий

Зажим натяжной

Номер заказа	Исполнение 1	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Зажимное усилие Н	Рекомендованный допуск для толщины заготовки	Усилие от руки FH - Н	Крепежная сила Н
K0910.324000	без ручки	32	40	13,5	18	24,5	M4x8	M5	90°	-	1,5	-	5	8	10	900	±0,3*	150**	2000
K0910.324001	с ручкой	32	40	13,5	18	24,5	M4x8	M5	90°	76,5	1,5	20	5	8	10	900	±0,3*	150**	2000
K0910.405000	без ручки	40	50	18	25	30,7	M6x9	M6	110°	-	2	-	8	12	13	2500	±0,5*	200**	5500
K0910.405001	с ручкой	40	50	18	25	30,7	M6x9	M6	110°	111,5	2	25	8	12	13	2500	±0,5*	200**	5500