

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Втулка — кованая нержавеющая сталь 1.4057.

Опора на подшипниках качения — 1.4034 закаленная и шлифованная

Вкладыш подшипника — нержавеющая сталь 1.4571.

Исполнение:


полированные.

Указание:

Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании.

Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.

Чертежи



Обзор изделий

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4

Номер заказа	Исполнение	D	D1	A	B	H	H1	K	L	L1	α	Динамический коэффициент работоспособности, кН	Статический коэффициент работоспособности, кН
K0720.05	правая резьба	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
K0720.06	правая резьба	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
K0720.08	правая резьба	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
K0720.10	правая резьба	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
K0720.12	правая резьба	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
K0720.16	правая резьба	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
K0720.20	правая резьба	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1
K0720.22	правая резьба	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7
K0720.051	левая резьба	5	M5	33	18	8	6	11,11	20	9	13°	7,5	6,2
K0720.061	левая резьба	6	M6	36	20	9	6,75	12,7	22	12	13°	9,3	8,8
K0720.081	левая резьба	8	M8	42	24	12	9	15,87	25	15	13°	16,7	16,1
K0720.101	левая резьба	10	M10	48	28	14	10,5	19,05	29	15	13°	23,4	25,5
K0720.121	левая резьба	12	M12	54	32	16	12	22,22	33	19	13°	32	34,5
K0720.161	левая резьба	16	M16	66	42	21	15	28,57	40	22	15°	52,7	60,6
K0720.201	левая резьба	20	M20x1,5	78	50	25	18	34,92	47	28	15°	78,1	83,1
K0720.221	левая резьба	22	M22x1,5	84	54	28	20	38,1	51	26	15°	97,2	99,7

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения наружная резьба, нержавеющая сталь, DIN ISO 12240-4

Обзор изделий
