

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, усиленная конструкция с упором, красная полимерная ручка

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Нержавеющая сталь, без покрытия.


Полимерная ручка маслостойкая.

Указание:

Зажимы бугельные подходят прежде всего для быстрого запираания и укрепления крышек и клапанов.

Для каждой конструкции возможно индивидуальная настройка перемещение запирающего бугеля.

Чертежи



Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, усиленная конструкция с упором, красная полимерная ручка

Обзор изделий

Прижимное бугельное устройство из обычной или нержавеющей стали, горизонтальное, усиленная конструкция с упором, красная полимерная ручка

Номер заказа	Материал основы	Усилие от руки FH - H	Тяговое усилие F1 H	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B3	B5	D	D1	H	Перемещение L мин.	Перемещение L макс.	L1	Ход зажима L2	T
K1268.016000	Сталь	300	16000	85,8	57,2	-	34,9	57,2	79,4	57,2	80,5	9,6	10,3	9,6	95,5	274,5	297,3	22,8	87	28,6
K1268.030000	Сталь	500	30000	85,8	57,2	11,2	34,9	57,2	79,4	57,2	80,5	9,6	10,3	12,7	93,8	249,6	278	28,4	50	28,6
K1268.130000	нержавеющая сталь	500	30000	85,8	57,2	11,2	34,9	57,2	79,4	57,2	80,5	9,6	10,3	12,7	93,8	249,6	278	28,4	50	28,6