Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки

Описание товара/фотография продукта

Описание

Материал:
Ручка термопласт
Ручка нажимная из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение:
Ручка черно-серая.
Нержавеющая сталь чистая.

Указание:
Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.

Преимущества:
Соединения возможны на больших расстояниях.
Универсальны в использовании, так как длину болта не требуется подбирать под ширину детали.

По запросу:
Другие варианты длины болтов.

Принадлежности:
Зажимные втулки под пальцы со стопорными шариками, с фиксацией головки K1416
Предохранительный спиральный кабель K0367
Фиксирующие тросики с проушиной K0367
Кольцо для ключа K0367

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Стопорные шариковые пальцы, с пластмассовой ручкой и фиксацией головки

Чертежи



Обзор изделий

Стопорные пальцы шариковые, из нержавеющей стали, с фиксирующейся головкой

Номер заказа	B	D	D1	D2	D3	D5	L	L1	L2	L3	L5	Посадочное отверстие H11	Усилие на срез, двухрезный, макс.кН
K1415.002605050	17,6	26,4	5	5,5	13,2	1,5	3	47	25	20,2	50	5	10
K1415.002605100	17,6	26,4	5	5,5	13,2	1,5	3	97	25	20,2	100	5	10
K1415.002605150	17,6	26,4	5	5,5	13,2	1,5	3	147	25	20,2	150	5	10
K1415.002606050	17,6	26,4	6	6,85	13,2	2	3	47	25	20,2	50	6	14
K1415.002606100	17,6	26,4	6	6,85	13,2	2	3	97	25	20,2	100	6	14
K1415.002606150	17,6	26,4	6	6,85	13,2	2	3	147	25	20,2	150	6	14
K1415.003308100	23	33,2	8	9,5	17,3	3	3,5	96,5	33	26,1	100	8	26
K1415.003308150	23	33,2	8	9,5	17,3	3	3,5	146,5	33	26,1	150	8	26
K1415.003308200	23	33,2	8	9,5	17,3	3	3,5	196,5	33	26,1	200	8	26
K1415.003310100	23	33,2	10	12	17,3	4	3,5	96,5	33	26,1	100	10	40
K1415.003310150	23	33,2	10	12	17,3	4	3,5	146,5	33	26,1	150	10	40
K1415.003310200	23	33,2	10	12	17,3	4	3,5	196,5	33	26,1	200	10	40
K1415.004612150	33	45,9	12	14,5	26,3	4,5	3,5	146,5	39,5	31,3	150	12	57
K1415.004612200	33	45,9	12	14,5	26,3	4,5	3,5	196,5	39,5	31,3	200	12	57
K1415.004612250	33	45,9	12	14,5	26,3	4,5	3,5	246,5	39,5	31,3	250	12	57
K1415.004616150	33	45,9	16	19	26,3	6,5	4	146	39,5	31,3	150	16	100
K1415.004616200	33	45,9	16	19	26,3	6,5	4	196	39,5	31,3	200	16	100
K1415.004616250	33	45,9	16	19	26,3	6,5	4	246	39,5	31,3	250	16	100

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG