


Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма В**Описание товара/фотография продукта****Описание****Описание продукта:**

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается вытянутым.

Материал:

Задвижка: 1.4308.

Резьбовая втулка и стопорный штифт: 1.4305.

Нажимная пружина: 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

Исполнение:

Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.

Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021.
- чистый оранжевый: RAL 2004.
- рапсовый желтый: RAL 1021.
- транспортный красный: RAL 3020.
- сигнальный зеленый: RAL 6032.
- транспортный синий: RAL 5017.
- светло-серый: RAL 7035.

Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт вытягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластика.

Втулка с шестигранником служит монтажным приспособлением.

По запросу:

Специальные исполнения.


Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

Задвижки из нержавеющей стали с шестигранником, форма В

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	F x 30°	SW1	SW2	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1680.1050410	B	4	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1680.1050510	B	5	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1680.1050610	B	6	M10	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1680.10504101	B	4	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1	10	17	8	14
K1680.10505101	B	5	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,3	10	17	8	14
K1680.10506101	B	6	M10x1	10	38,5	25	15	9	3	6	1,8	10	17	8	14
K1680.1050512	B	5	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1680.1050612	B	6	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1680.1050812	B	8	M12	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1680.10505121	B	5	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,3	12	19	8	15
K1680.10506121	B	6	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	1,8	12	19	8	15
K1680.10508121	B	8	M12x1,5	12	47,4	30	19	10,8	3,6	8	2,3	12	19	8	15
K1680.1050616	B	6	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1680.1050816	B	8	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1680.1051016	B	10	M16	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35
K1680.10506161	B	6	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	1,8	16	24	15	35
K1680.10508161	B	8	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,3	16	24	15	35
K1680.10510161	B	10	M16x1,5	16	61,2	40	26	14,4	4,8	10	2,8	16	24	15	35
K1680.1050820	B	8	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1680.1051020	B	10	M20	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1680.1051220	B	12	M20	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60
K1680.10508201	B	8	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,3	20	30	20	60
K1680.10510201	B	10	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	2,8	20	30	20	60
K1680.10512201	B	12	M20x1,5	20	71	50	30	18	6	12	3	20	30	20	60