

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Втулка из алюминия.

Сильфон из нержавеющей стали.

Исполнение:

Чистая.

Указание:

Миниатюрные муфты с металлическим сильфоном с плотной посадкой и высокой жесткостью на скручивание. Металлический сильфон компенсирует осевое, радиальное и угловое смещение вала при низких возвратных усилиях. С установочным штифтом для крепления вала.

Они используются преимущественно в тех случаях, когда требуется точная передача положения и движения, например, в высокودинамичных системах позиционирования и сервоприводах, датчиках углового положения, тахометрах, потенциометрах.

Диапазон температур:

от -30 до +120 °C.

Монтаж:

Муфты с металлическим сильфоном имеют посадку H7. Рекомендуемый зазор при посадке составляет 0,02–0,05 мм. Этот зазор при посадке и смазка шейки вала облегчают монтаж и демонтаж.

При монтаже и демонтаже металлический сильфон может деформироваться не более чем в три раза по сравнению с допустимыми значениями смещения, указанными в каталоге. Избегать любого применения силы.


По запросу:

Необходимые отверстия втулки D1 и D2 указываются отдельно с классом или диапазоном допусков.

Шпоночный паз в соответствии с DIN 6885. Обратите внимание на максимально возможное отверстие шпоночного паза.

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

Чертежи



Обзор изделий

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные, с установочными штифтами

Номер заказа	Размер	Номинальный крутящий момент, Нм	Момент инерции (г/см ²)	Жесткость на кручение Н·м/рад	Жесткость пружины радиальная (Н/мм)	Жесткость пружины осевая (Н/мм)
K1878.0050230303	5	0,5	1,5	200	18	10
K1878.0050230404	5	0,5	1,5	200	18	10
K1878.0050230505	5	0,5	1,5	200	18	10
K1878.0050230606	5	0,5	1,5	200	18	10
K1878.0100250303	10	1	2	360	31	20
K1878.0100250305	10	1	2	360	31	20
K1878.0100250505	10	1	2	360	31	20
K1878.0100250506	10	1	2	360	31	20
K1878.0100250606	10	1	2	360	31	20
K1878.0150260505	15	1,5	2	750	59	15
K1878.0150260506	15	1,5	6	750	59	15
K1878.0150260508	15	1,5	6	750	59	15
K1878.0150260606	15	1,5	6	750	59	15
K1878.0150260608	15	1,5	6	750	59	15
K1878.0150260808	15	1,5	6	750	59	15
K1878.0200280606	20	2	12,6	1300	21	11
K1878.0200280608	20	2	12,6	1300	21	11
K1878.0200280610	20	2	12,6	1300	21	11
K1878.0200280808	20	2	12,6	1300	21	11
K1878.0200280810	20	2	12,6	1300	21	11
K1878.0200281010	20	2	12,6	1300	21	11
K1878.0450401010	45	4,5	68	6500	168	32
K1878.0450401012	45	4,5	68	6500	168	32
K1878.0450401014	45	4,5	68	6500	168	32
K1878.0450401212	45	4,5	68	6500	168	32
K1878.0450401214	45	4,5	68	6500	168	32
K1878.0450401414	45	4,5	68	6500	168	32
K1878.1000451212	100	10	150	8100	120	27
K1878.1000451215	100	10	150	8100	120	27
K1878.1000451219	100	10	150	8100	120	27
K1878.1000451515	100	10	150	8100	120	27
K1878.1000451519	100	10	150	8100	120	27
K1878.1000451919	100	10	150	8100	120	27

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

Обзор изделий

Номер заказа	Макс. смещение валов радиальное (мм)	Макс. смещение валов осевое (мм)	Макс. смещение угла (°)	макс. частота вращения об/мин	C (ISO 4029)	D1 (H7)	D2 (H7)
K1878.0050230303	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	3	3
K1878.0050230404	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	4	4
K1878.0050230505	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	5	5
K1878.0050230606	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	6	6
K1878.0100250303	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	3	3
K1878.0100250305	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	3	5
K1878.0100250505	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	5	5
K1878.0100250506	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	5	6
K1878.0100250606	0,15	0,3	1,5	15000	1xM3	6	6
K1878.0150260505	0,1	0,3	1,5	15000	2xM4	5	5
K1878.0150260506	0,1	0,3	1,5	15000	2xM4	5	6
K1878.0150260508	0,1	0,3	1,5	15000	2xM4	5	8
K1878.0150260606	0,1	0,3	1,5	15000	2xM4	6	6
K1878.0150260608	0,1	0,3	1,5	15000	2xM4	6	8
K1878.0150260808	0,1	0,3	1,5	15000	2xM4	8	8
K1878.0200280606	0,2	0,4	1,5	15000	2xM4	6	6
K1878.0200280608	0,2	0,4	1,5	15000	2xM4	6	8
K1878.0200280610	0,2	0,4	1,5	15000	2xM4	6	10
K1878.0200280808	0,2	0,4	1,5	15000	2xM4	8	8
K1878.0200280810	0,2	0,4	1,5	15000	2xM4	8	10
K1878.0200281010	0,2	0,4	1,5	15000	2xM4	10	10
K1878.0450401010	0,1	0,3	1,5	15000	2xM6	10	10
K1878.0450401012	0,1	0,3	1,5	15000	2xM6	10	12
K1878.0450401014	0,1	0,3	1,5	15000	2xM6	10	14
K1878.0450401212	0,1	0,3	1,5	15000	2xM6	12	12
K1878.0450401214	0,1	0,3	1,5	15000	2xM6	12	14
K1878.0450401414	0,1	0,3	1,5	15000	2xM6	14	14
K1878.1000451212	0,15	0,4	1,5	15000	2xM6	12	12
K1878.1000451215	0,15	0,4	1,5	15000	2xM6	12	15
K1878.1000451219	0,15	0,4	1,5	15000	2xM6	12	19
K1878.1000451515	0,15	0,4	1,5	15000	2xM6	15	15
K1878.1000451519	0,15	0,4	1,5	15000	2xM6	15	19
K1878.1000451919	0,15	0,4	1,5	15000	2xM6	19	19

Номер заказа	D1/D2 мин.	D1/D2 макс.	D1/D2 макс. при наличии шпоночного паза	D4	D5	L	L2	L3	Момент затяжки для болтов (Нм)
K1878.0050230303	3	8	8	15	13,5	23	2	6	0,5
K1878.0050230404	3	8	8	15	13,5	23	2	6	0,5
K1878.0050230505	3	8	8	15	13,5	23	2	6	0,5
K1878.0050230606	3	8	8	15	13,5	23	2	6	0,5
K1878.0100250303	3	8	8	15	13,5	25	2	6	0,5
K1878.0100250305	3	8	8	15	13,5	25	2	6	0,5
K1878.0100250505	3	8	8	15	13,5	25	2	6	0,5
K1878.0100250506	3	8	8	15	13,5	25	2	6	0,5
K1878.0100250606	3	8	8	15	13,5	25	2	6	0,5
K1878.0150260505	3	12	8	19	19	26	3	8	1,5
K1878.0150260506	3	12	8	19	19	26	3	8	1,5
K1878.0150260508	3	12	8	19	19	26	3	8	1,5
K1878.0150260606	3	12	8	19	19	26	3	8	1,5
K1878.0150260608	3	12	8	19	19	26	3	8	1,5
K1878.0150260808	3	12	8	19	19	26	3	8	1,5
K1878.0200280606	3	14	10	24	21,5	28	3	6	1,5
K1878.0200280608	3	14	10	24	21,5	28	3	6	1,5
K1878.0200280610	3	14	10	24	21,5	28	3	6	1,5
K1878.0200280808	3	14	10	24	21,5	28	3	6	1,5
K1878.0200280810	3	14	10	24	21,5	28	3	6	1,5
K1878.0200281010	3	14	10	24	21,5	28	3	6	1,5
K1878.0450401010	6	19	13	32	29	40	4	12	3
K1878.0450401012	6	19	13	32	29	40	4	12	3

Муфты с металлическим сильфоном, миниатюрные с установочными штифтами

Обзор изделий

Номер заказа	D1/D2 мин.	D1/D2 макс.	D1/D2 макс. при наличии шпоночного паза	D4	D5	L	L2	L3	Момент затяжки для болтов (Нм)
K1878.0450401014	6	19	13	32	29	40	4	12	3
K1878.0450401212	6	19	13	32	29	40	4	12	3
K1878.0450401214	6	19	13	32	29	40	4	12	3
K1878.0450401414	6	19	13	32	29	40	4	12	3
K1878.1000451212	6	24	17	40	36	45	4	12	3
K1878.1000451215	6	24	17	40	36	45	4	12	3
K1878.1000451219	6	24	17	40	36	45	4	12	3
K1878.1000451515	6	24	17	40	36	45	4	12	3
K1878.1000451519	6	24	17	40	36	45	4	12	3
K1878.1000451919	6	24	17	40	36	45	4	12	3