




Прямые зажимы из алюминия, с шаровым шарниром

Описание товара/фотография продукта



Изгибающий момент (Nm)



Описание

Описание продукта:

Прямые зажимы предназначены для осевого присоединения. Их можно прикрутить к станкам или основаниям.

Зажимы оснащены вращаемой на 360° соединительной платой на шаровом шарнире.

Можно закрепить такие элементы, как датчики, отражатели и пр., и отрегулировать их. Подходит для элементов, которые требуют точного выравнивания и частой юстировки.

Диапазон поворота соединительной платы составляет 60°.

Материал:

Алюминиевое литье. Винт с цилиндрической головкой ISO 4762 и шестигранная гайка DIN 985, из стали.

Исполнение:

шлифованный.

Винт с цилиндрической головкой, шестигранная гайка, из оцинкованной стали.

Указание:

Комбинируется с другими зажимами типоразмера 30 мм.

Специальное покрытие поверхности шарового шарнира обеспечивает высокопрочное закрепление.

Макс. крутящий момент для затяжки зажимных винтов:

M6: 10 Н·м.

M8: 25 Н·м.

M10: 50 Н·м.


При указании усилий и моментов речь идет о необязательных ориентировочных значениях, которые могут не достигаться в отдельных случаях из-за различных условий применения, таких как температура или свойства поверхности зажимаемых профилей.

Указанные данные не гарантируют качество зажима изделий.

Принадлежности:

- Круглые и квадратные трубки K0493

Чертежи



Прямые зажимы из алюминия, с шаровым шарниром

Обзор изделий

Прямые зажимы из алюминия, с шаровым шарниром

Номер заказа	A	C	D	D1	E	H	I	J	K	L	M	W	Mb (Nm)
K0483.5301	30,1	30	M6	5,8	40	16	53	34	38,1	110	60	30,2	40