

**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Втулка из алюминия. Пружина из стали.

Упорный болт из стали.

**Исполнение:**

Упорный болт (сталь) закалённый и оцинкованный.

Втулка оцинкованная.

**Указание:**

Боковые пружинные упоры служат для позиционирования и зажатия, фиксации и крепления деталей при следующих операциях:

гравирование, маркировка, сверление, затирка, нарезка, хонингование, шлифовка, сварка, пайка, комплектовка, монтаж и т.д.


W и Z согласно указаниям клиента.

**Указание на чертеже:**

1) Монтажный инструмент

## Упоры боковые пружинные с уплотнителем, с упорным штырём и пружиной из стали

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа | D  | D1 | L  | L1 | D2 | ±S  | F <sub>r</sub><br>прибл. N | X при<br>Y = 1 | X при<br>Y = 2 | X при<br>Y = 3 | X при<br>Y = 4,5 | X при<br>Y = 6 | X при<br>Y = 8 | Номер заказа<br>монтажного<br>инструмента |
|--------------|----|----|----|----|----|-----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|
| K0368.22034  | 6  | 3  | 7  | 4  | 6  | 0,5 | 10                         | 0,8            | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              | K0369.03                                  |
| K0368.22036  | 6  | 3  | 7  | 4  | 6  | 0,5 | 20                         | 0,8            | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              | K0369.03                                  |
| K0368.22038  | 6  | 3  | 7  | 4  | 6  | 0,5 | 40                         | 0,8            | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              | K0369.03                                  |
| K0368.22054  | 10 | 5  | 12 | 6  | 10 | 0,8 | 20                         | -              | 1,5            | 1,7            | 1,7              | 1,7            | 1,7            | K0369.05                                  |
| K0368.22056  | 10 | 5  | 12 | 6  | 10 | 0,8 | 50                         | -              | 1,5            | 1,7            | 1,7              | 1,7            | 1,7            | K0369.05                                  |
| K0368.22058  | 10 | 5  | 12 | 6  | 10 | 0,8 | 100                        | -              | 1,5            | 1,7            | 1,7              | 1,7            | 1,7            | K0369.05                                  |
| K0368.22064  | 10 | 6  | 12 | 10 | 10 | 1   | 40                         | -              | -              | -              | 1,7              | 1,9            | 1,9            | K0369.05                                  |
| K0368.22066  | 10 | 6  | 12 | 10 | 10 | 1   | 75                         | -              | -              | -              | 1,7              | 1,9            | 1,9            | K0369.05                                  |
| K0368.22068  | 10 | 6  | 12 | 10 | 10 | 1   | 100                        | -              | -              | -              | 1,7              | 1,9            | 1,9            | K0369.05                                  |
| K0368.22084  | 12 | 8  | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 50                         | -              | -              | -              | -                | 2,5            | 2,7            | K0369.08                                  |
| K0368.22086  | 12 | 8  | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 100                        | -              | -              | -              | -                | 2,5            | 2,7            | K0369.08                                  |
| K0368.22088  | 12 | 8  | 14 | 13 | 12 | 1,3 | 150                        | -              | -              | -              | -                | 2,5            | 2,7            | K0369.08                                  |
| K0368.22104  | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 100                        | -              | -              | -              | -                | -              | 3,1            | K0369.10                                  |
| K0368.22106  | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 150                        | -              | -              | -              | -                | -              | 3,1            | K0369.10                                  |
| K0368.22108  | 16 | 10 | 18 | 16 | 16 | 1,6 | 200                        | -              | -              | -              | -                | -              | 3,1            | K0369.10                                  |

