

Зажим самоцентрирующий из стали, круглый

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Зажим самоцентрирующий, термоулучшенная сталь
Пружина из нержавеющей стали.

Исполнение:

Зажим самоцентрирующий, закаленный (47-53 HRC) и вороненый.
Пружина, без отделки.

Указание:

Самоцентрирующие зажимы обеспечивают центрирование и закрепление заготовки за отверстие.


Усилие зажима действует в процессе зажима точно относительно стенки отверстия.

Указание на чертеже:

Размер H1 относится к высоте D min.


1) Винт с цилиндрической головкой

Чертежи





Зажим самоцентрирующий из стали, круглый

Чертежи



Указание:
Во время процесса зажима усилие зажима направлено точно на стенку отверстия.



Обзор изделий

Зажим самоцентрирующий из стали, круглый

Номер заказа	D мин.	D макс.	D1	L макс.	H	H1	H2	R	Момент затяжки макс. Нм	Зажимное усилие, кН
K1965.04024	19,5	24	M4x12	9,4	9	2,5	0,5	9,5	3,2	2
K1965.06029	23,5	29	M6x18	13	13	4	0,5	11,5	10,5	5
K1965.08036	28,5	36	M8x25	19	17	5,5	0,5	14	25	9