

Диски для шарнирных оснований из пластмассы

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Шарнирные опоры собираются из тарелки и болта с шестигранной головкой DIN 933/ISO 4017 или шестигранной гайки, низкая форма DIN 439/ISO 4035.

Длина болта с шестигранной головкой выбирается произвольно. Таким образом, высоту можно определить самостоятельно.

Противоскользящая пластина поглощает вибрации, предотвращает скольжение шарнирных опор и защищает пол от износа.

Материал:

Тарелка, втулка и гайка PA6.

Противоскользящая пластина, нитрильный каучук.

Исполнение:

чёрный.

Указание:

Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр шпинделя вертикально по отношению к тарелке действовала статическая нагрузка. Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.

Монтаж:

1. Вложите болт с шестигранной головкой (1) или шестигранную гайку (1) во втулку (2).
2. Сдвиньте пластиковую гайку (3) на болт с шестигранной головкой (1) или шестигранную гайку (1). Получится шаровой шарнир.
3. Просто и без инструмента сверху вдавите шаровой шарнир в тарелку (4) до щелчка.
4. Снизу вдавите противоскользящую пластину (5) в тарелку (4).

Объем поставки:

Содержит противоскользящую пластину.

Не содержит болт с шестигранной головкой/шестигранную гайку.

Принадлежности:

Болты с шестигранной головкой K0871.


Гайки шестигранные K0700.

Указание на чертеже:

- 1) Болт с шестигранной головкой/шестигранная гайка
- 2) Втулка
- 3) Пластиковая гайка
- 4) Тарелка
- 5) Противоскользящая пластина

Диски для шарнирных оснований из пластмассы

Чертежи



Обзор изделий

Диски для шарнирных оснований из пластмассы

Номер заказа	Размер	D	G	H	H1	H2	SW	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K2134.203006	30	30	M6	27	0,8	17	10	7,5
K2134.204006	40	40	M6	27	0,8	17	10	7,5
K2134.203008	30	30	M8	27	0,8	17	13	7,5
K2134.204008	40	40	M8	27	0,8	17	13	7,5
K2134.205010	50	50	M10	40	2,5	22	17	15,5
K2134.205012	50	50	M12	40	2,5	22	19	15,5
K2134.206516	65	64,5	M16	46,5	1,8	28,5	24	34
K2134.208320	83	82,5	M20	60	1,8	35	30	39