

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали - inch

Описание товара/фотография продукта

INCH
Parts



Описание

Материал:

Рукоятка .

Упорная шайба из армированной стекловолокном пластмассы PA 66 GF 35-X.

Пальцы осевые, шайба и установочный винт 1.4305 (соответствует AISI 303).

Исполнение:

Рукоятка электролитически полирована или подвергнута дробеструйной обработке.

Упорная шайба, черная.

Пальцы осевые, шайба и установочный штифт, Без покрытия.

Указание:


Регулируемые эксцентрики рычаги применяются если положение рычага позволяет только определенное положение к оси зажима (паразитный контур). Благодаря мелкой резьбе на установочном штифте возможна точная настройка положения зажимной рукоятки с помощью отвертки.

Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).

Указание на чертеже:

1) Штифт для точной регулировки зажимной рукоятки

Чертежи



Обзор изделий

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой,
упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Эксцентрики рычаги, регулируемые, нержавеющая сталь, с наружной резьбой

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0647.95120ADX10	электролитически полированный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95120ADX15	электролитически полированный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95120ADX30	электролитически полированный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.95120AEX10	электролитически полированный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95120AEX15	электролитически полированный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95120AEX30	электролитически полированный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.05120AEX15	электролитически полированный	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.05120AEX20	электролитически полированный	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05120AEX30	электролитически полированный	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05120A0X20	электролитически полированный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05120A0X30	электролитически полированный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05120A0X40	электролитически полированный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05120A0X50	электролитически полированный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.05120A1X20	электролитически полированный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05120A1X30	электролитически полированный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05120A1X40	электролитически полированный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05120A1X50	электролитически полированный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.15120A1X20	электролитически полированный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15120A1X30	электролитически полированный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15120A1X40	электролитически полированный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15120A1X50	электролитически полированный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.15120A2X20	электролитически полированный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15120A2X30	электролитически полированный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15120A2X40	электролитически полированный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15120A2X50	электролитически полированный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.25120A3X25	электролитически полированный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.25120A3X30	электролитически полированный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25120A3X40	электролитически полированный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25120A3X50	электролитически полированный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.25120A4X25	электролитически полированный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.25120A4X30	электролитически полированный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25120A4X40	электролитически полированный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25120A4X50	электролитически полированный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.95123ADX10	отпескоструенный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95123ADX15	отпескоструенный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95123ADX30	отпескоструенный	6-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.95123AEX10	отпескоструенный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0647.95123AEX15	отпескоструенный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0647.95123AEX30	отпескоструенный	8-32	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0647.05123AEX15	отпескоструенный	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0647.05123AEX20	отпескоструенный	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05123AEX30	отпескоструенный	8-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05123A0X20	отпескоструенный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05123A0X30	отпескоструенный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05123A0X40	отпескоструенный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05123A0X50	отпескоструенный	10-24	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.05123A1X20	отпескоструенный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0647.05123A1X30	отпескоструенный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0647.05123A1X40	отпескоструенный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0647.05123A1X50	отпескоструенный	10-32	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0647.15123A1X20	отпескоструенный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15123A1X30	отпескоструенный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15123A1X40	отпескоструенный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15123A1X50	отпескоструенный	10-32	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.15123A2X20	отпескоструенный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0647.15123A2X30	отпескоструенный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0647.15123A2X40	отпескоструенный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0647.15123A2X50	отпескоструенный	1/4-20	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0647.25123A3X25	отпескоструенный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350

Эксцентрики рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой,
упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали - inch

Обзор изделий

Номер заказа	Поверхность корпуса	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Ход S	Зажимное усилие F (кН)	Усилие от руки FH - Н
K0647.25123A3X30	отпескоструенный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25123A3X40	отпескоструенный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25123A3X50	отпескоструенный	5/16-18	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350
K0647.25123A4X25	отпескоструенный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	25	1,5	8	350
K0647.25123A4X30	отпескоструенный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	30	1,5	8	350
K0647.25123A4X40	отпескоструенный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	40	1,5	8	350
K0647.25123A4X50	отпескоструенный	3/8-16	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	50	1,5	8	350