

Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибовидная ручка из термопласта.

Исполнение:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибовидная ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.


Указание:

При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.

По запросу:

Специальное исполнение.

Чертежи



Упорные штифты ESO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибовидной ручкой и фиксирующим пазом

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Материал основы	D	D1	D2	L	L1	L2	Ход S	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н	Момент затяжки макс. Нм
K0748.03004060	C	Сталь	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.03004061	C	Сталь	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.03004080	C	Сталь	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.03004081	C	Сталь	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.03105080	C	Сталь	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.03105081	C	Сталь	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.03105100	C	Сталь	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.03105101	C	Сталь	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.03206100	C	Сталь	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.03206101	C	Сталь	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.03206120	C	Сталь	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.03206121	C	Сталь	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.03308120	C	Сталь	8	M12	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.03308121	C	Сталь	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.03308160	C	Сталь	8	M16	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.03308161	C	Сталь	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.03903060	C	Сталь	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.03903061	C	Сталь	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.13004060	C	нержавеющая сталь	4	M6	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.13004061	C	нержавеющая сталь	4	M6x0,75	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.13004080	C	нержавеющая сталь	4	M8	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.13004081	C	нержавеющая сталь	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	3,5	9	2
K0748.13105080	C	нержавеющая сталь	5	M8	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.13105081	C	нержавеющая сталь	5	M8x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.13105100	C	нержавеющая сталь	5	M10	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.13105101	C	нержавеющая сталь	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	6	12	7
K0748.13206100	C	нержавеющая сталь	6	M10	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.13206101	C	нержавеющая сталь	6	M10x1	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.13206120	C	нержавеющая сталь	6	M12	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.13206121	C	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	12	15
K0748.13308120	C	нержавеющая сталь	8	M12	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.13308121	C	нержавеющая сталь	8	M12x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.13308160	C	нержавеющая сталь	8	M16	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.13308161	C	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	6	13	20
K0748.13903060	C	нержавеющая сталь	3	M6	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2
K0748.13903061	C	нержавеющая сталь	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	3,5	8	2