

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кривошип и ручка из термопласта.

Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, черно-серый.

Стальные части вороненые.

Нержавеющая сталь, без покрытия.

Указание:

Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными.

При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.

Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).

Принадлежности:


Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.

Указание на чертеже:

1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Чертежи



Обзор изделий

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой

Номер заказа	Исполнение 1	Исполнение 2	Материал компонента	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
K0659.3108	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.3110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.3210	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.3212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.3312	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.3314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	Сталь	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.31086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.31106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.32106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.32126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.33126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5
K0659.33146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	Сталь	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5
K0659.03108	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.03110	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.03210	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.03212	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.03312	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.03314	калибровое отверстие	без поперечного отверстия	нержавеющая сталь	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.031086	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.031106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.032106	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.032126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.033126	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5
K0659.033146	калибровое отверстие	с поперечным отверстием	нержавеющая сталь	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5

Рукоятки кривошипные с вращающейся цилиндрической ручкой, калиброванное отверстие без паза

Обзор изделий
