

Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей, форма А, без крышки, без гайки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

Материал:

Резьбовая втулка и задвижка 1.4308.

Стопорный штифт 1.4305.

Нажимная пружина 1.4310.

Исполнение:

Резьбовая втулка, нажимная пружина и задвижки, без покрытия.

Стопорный штифт; шлифованный и без покрытия.

Применение:

Задвижка с внутренней направляющей благодаря своей закрытой конструкции может устанавливаться в местах с сильным загрязнением, например, пылью и летящими искрами.

Преимущества:

- Посредством поворота задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.
- Закрытая конструкция предотвращает попадание грязи в резьбовую втулку.
- Благодаря шестиграннику на втулке задвижка легко устанавливается.

По запросу:

Специальное исполнение.


Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290.

Задвижка, нержавеющая сталь, с внутренней направляющей, форма А, без крышки, без гайки

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	Начальная упругость F1 прибл., Н	Конечная упругость F2 прибл., Н
K1678.10405101	A	5	M10x1	16	45,8	25	15	9	3	6	13	1,3	8	14
K1678.10406121	A	6	M12x1,5	17,4	55,4	30	19	10,2	3,6	8	14	1,8	8	15
K1678.10408161	A	8	M16x1,5	21,6	71	40	26	14,4	4,8	10	19	2,3	15	35
K1678.10410201	A	10	M20x1,5	24,8	80,5	50	30	17	6	12	22	2,8	20	60