


Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма С, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Инструментальная или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь закалённая и шлифованная.

Нержавеющая сталь, шлифованная и кольчезированная.


Указание:

Установочные штифты со сферической посадочной поверхностью облегчают установку, поскольку их форма специально разработана для этого процесса. Склонность к заклиниванию, так же называемая эффектом выдвигающих ящиков, возникающая вследствие установки стыкуемой детали под углом или наличия сил, действующих не по оси штифта, минимизируется благодаря использованию сферы и кривизне примыкающей поверхности (см. также схему 1).

Указание на чертеже:

- 1) Внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием
- 2) Внутренняя резьба, двусторонняя, с глухим отверстием
- 3) Внутренняя резьба, двусторонняя, со сквозным отверстием

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Отверстие под резьбу
K0350.052	инструментальная сталь	1	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	Глухое отверстие
K0350.062	инструментальная сталь	1	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	Глухое отверстие
K0350.082	инструментальная сталь	1	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	Глухое отверстие
K0350.102	инструментальная сталь	1	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0350.122	инструментальная сталь	1	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие
K0350.142	инструментальная сталь	1	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0350.162	инструментальная сталь	1	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0350.202	инструментальная сталь	1	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие

Штифты установочные со сферической посадочной поверхностью, с лыской, форма С, внутренняя резьба, односторонняя, с глухим отверстием

Обзор изделий

Номер заказа	материал	Размер	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Отверстие под резьбу
K0350.252	инструментальная сталь	1	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	Глухое отверстие
K0350.302	инструментальная сталь	1	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	Глухое отверстие
K0350.402	инструментальная сталь	1	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	Глухое отверстие
K0350.502	инструментальная сталь	1	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	Глухое отверстие
K0350.5052	нержавеющая сталь	1	5	5	5	6	5	2	M2,5	4,5	R 1	Глухое отверстие
K0350.5062	нержавеющая сталь	1	6	6	6	8	6	2	M3	5	R 1	Глухое отверстие
K0350.5082	нержавеющая сталь	1	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	Глухое отверстие
K0350.5102	нержавеющая сталь	1	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	Глухое отверстие
K0350.5122	нержавеющая сталь	1	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	Глухое отверстие
K0350.5142	нержавеющая сталь	1	14	14	14	17	14	3,5	M4	8	R 3,5	Глухое отверстие
K0350.5162	нержавеющая сталь	1	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	Глухое отверстие
K0350.5202	нержавеющая сталь	1	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	Глухое отверстие