

Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма С

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, оцинкованный, с синим пассивированием.
Светло-коричневый ролик из полиуретана, твердость 92° по Шору А,
или белый ролик из полиамида, твердость 80° по Шору D.

Исполнение:

Запрессованный корпус.

Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце и сепаратором шариков.

Ролик с двумя запрессованными шарикоподшипниками.


Указание:

Привинченная ось колеса.

Ролик из полиуретана: малый уровень шума при движении, малое сопротивление качению, эластичный, не повреждающий покрытие пола, очень износостойкий, не изменяет цвет при контакте.

Ролик из полиамида: очень малое сопротивление качению и вращению, легкий ход на гладких напольных покрытиях, очень износостойкий.


Чертежи




Поворотные ролики из листовой стали компактное исполнение, форма С

Чертежи

Подшипниковый узел поворотного венца:
вставное отверстие



Подшипниковый узел поворотного венца:
привинчиваемая пластина



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Обозначение	Исполнение 1	Вариант крепления	Установка колеса	Материал ролика	A	B	V	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Допустимая нагрузка, кг
K1774.0503311	C	Направляющий ролик	без стопорной системы	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиуретан	2933	45	51	66	508,5739	0756154							150
K1774.0503212	C	Направляющий ролик	без стопорной системы	Сопрягаемая плита	шарикоподшипник	полиамид	2932	45	51	66	508,5739	0756154							150