

Шестигранные гайки для кабельных вводов

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Полиамид (PA6).

Латунь.

Нержавеющая сталь 1.4301

Исполнение:

Пластмасса, светло-серый RAL 7035.

Латунь, никелированная.

Нержавеющая сталь, чистая.

Указание:


Шестигранные гайки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежной фиксации кабельных вводов и принадлежностей.

Диапазон температур:

От -40 до +100 °C (пластмасса).

От -60 до +200 °C (металл).

Чертежи



Обзор изделий

Шестигранные
гайки для кабельных
вводов

Номер заказа	Материал основы	D	H	SW1	макс. момент затяжки SW1, Нм
K2250.012150	Полиамид	M12X1,5	5	17	1,5
K2250.016150	Полиамид	M16x1,5	5	22	2,5
K2250.020150	Полиамид	M20X1,5	6	27	3,5

Шестигранные гайки для кабельных вводов

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	D	H	SW1	макс. момент затяжки SW1, Нм
K2250.025150	Полиамид	M25x1,5	6	32	5
K2250.032150	Полиамид	M32x1,5	7	41	5
K2250.040150	Полиамид	M40X1,5	7	50	7,5
K2250.11215	Латунь	M12X1,5	2,8	15	3,5
K2250.11615	Латунь	M16x1,5	2,8	19	3,5
K2250.12015	Латунь	M20X1,5	3	24	3,5
K2250.12515	Латунь	M25x1,5	3,5	30	6,7
K2250.13215	Латунь	M32x1,5	4	36	12
K2250.14015	Латунь	M40X1,5	5	46	13,5
K2250.21215	нержавеющая сталь	M12X1,5	2,8	14	3,5
K2250.21615	нержавеющая сталь	M16x1,5	2,8	19	3,5
K2250.22015	нержавеющая сталь	M20X1,5	3	24	3,5
K2250.22515	нержавеющая сталь	M25x1,5	3,5	30	6,7
K2250.23215	нержавеющая сталь	M32x1,5	4	36	12
K2250.24015	нержавеющая сталь	M40X1,5	5	46	13,5