

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Телескопические шины рассчитаны на нагрузку до 15 кг и обеспечивают полное выдвижение для легкого доступа к задней части выдвижного ящика. Шины шириной 19,5 мм оптимально подходят для применения в ограниченном пространстве. Шины, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали, устойчивы к коррозии и рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -80 °C до +500 °C, что делает их оптимальным решением для холодильников, печей и высокотемпературных производственных процессов. Кроме того, они изготовлены из материалов, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, и соответствуют всем стандартам в пищевой промышленности.

Материал:

Шины из нержавеющей стали 1.4301.

Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.

Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение:

Шины без покрытия.

Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.

Шары без покрытия.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход телескопических шин с полным выдвижением равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 циклов.

При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 3 мм, а диаметр головки не должен превышать 8 мм; в противном случае существует опасность столкновения с другими деталями шин.

Шины поставляются в синей защитной пленке, которую необходимо снять перед использованием.

Диапазон температур:

От -80 °C до +500 °C.


При температуре выше 300 °C возможно изменение цвета поверхности.

Монтаж:

Во время монтажа необходимо позиционировать центральную шину так, чтобы отверстие для доступа соответствовало положению винта.

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Чертежи



Обзор изделий

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Fr1= грузоподъемность для пары 10.000 циклов.	Вид упаковки
K2368.0150	Боковой монтаж	Стандарт	9	1 шт. = 1 пара
K2368.0200	Боковой монтаж	Стандарт	11	1 шт. = 1 пара
K2368.0250	Боковой монтаж	Стандарт	12	1 шт. = 1 пара
K2368.0300	Боковой монтаж	Стандарт	14	1 шт. = 1 пара
K2368.0350	Боковой монтаж	Стандарт	15	1 шт. = 1 пара
K2368.0400	Боковой монтаж	Стандарт	15	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	B	H	Ход S	L
K2368.0150	130	19,5	22	150	150
K2368.0200	180	19,5	22	200	200
K2368.0250	230	19,5	22	250	250
K2368.0300	280	19,5	22	300	300
K2368.0350	330	19,5	22	350	350
K2368.0400	380	19,5	22	400	400