

Puxadores em alumínio, ovais, inclinados

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Descrição do produto:

Estes puxadores industriais inclinados são especialmente apropriados para serem montados em espaços limitados. As alças são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio mais firme.

Material:

Alumínio EN AW-6063.

Versão:

Na cor preta ou vermelho tráfico RAL 3020 revestida a pó, ou superfície sem tratamento.

Indicação:

A versão com superfície sem tratamento pode ser pintada ou revestida após a montagem.

Aplicação:

Em espaços limitados na engenharia mecânica, construção de equipamentos, produção de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e medicinal.

Montagem:

Pela parte traseira.


Vantagens:

Boa aderência em espaços limitados.

Muito estável e robusto.

Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Puxadores industriais em alumínio, ovais, inclinados

Código do artigo	Cor do corpo básico	Superfície Corpo básico	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidade de carga N
K1634.1000106	preto	revestido a pó	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1120106	preto	revestido a pó	112	21	13	M6	50	125	10	1000

Puxadores em alumínio, ovais, inclinados

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Superfície Corpo básico	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidade de carga N
K1634.1200106	preto	revestido a pó	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1280106	preto	revestido a pó	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1600106	preto	revestido a pó	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.1120108	preto	revestido a pó	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1200108	preto	revestido a pó	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1280108	preto	revestido a pó	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1600108	preto	revestido a pó	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1800108	preto	revestido a pó	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.1008406	vermelho RAL 3020	revestido a pó	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1128406	vermelho RAL 3020	revestido a pó	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1208406	vermelho RAL 3020	revestido a pó	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1288406	vermelho RAL 3020	revestido a pó	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1608406	vermelho RAL 3020	revestido a pó	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.1128408	vermelho RAL 3020	revestido a pó	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1208408	vermelho RAL 3020	revestido a pó	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1288408	vermelho RAL 3020	revestido a pó	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1608408	vermelho RAL 3020	revestido a pó	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1808408	vermelho RAL 3020	revestido a pó	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.10006	-	superfície sem tratamento	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.11206	-	superfície sem tratamento	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.12006	-	superfície sem tratamento	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.12806	-	superfície sem tratamento	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.16006	-	superfície sem tratamento	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.11208	-	superfície sem tratamento	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.12008	-	superfície sem tratamento	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.12808	-	superfície sem tratamento	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.16008	-	superfície sem tratamento	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.18008	-	superfície sem tratamento	180	25	17	M8	55	197	12	1000