

스테인레스 스틸 부품 유사형 DIN 6335 팜 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:


고광택, 검정색.

도면 설명:

타입 K: 나사 부싱

타입 L: 수나사

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 부품 팜 그립, K형

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D8	H	H3	L	T
K1017.22505	K	스테인리스 스틸	M5	25	12	16	8	-	9,5
K1017.23206	K	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	-	12
K1017.24008	K	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	-	14
K1017.25010	K	스테인리스 스틸	M10	50	22	32	20	-	18
K1017.26312	K	스테인리스 스틸	M12	63	26	40	25	-	22
K1017.52505X15	L	스테인리스 스틸	M5	25	12	16	8	15	-
K1017.52505X20	L	스테인리스 스틸	M5	25	12	16	8	20	-
K1017.53206X15	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	15	-
K1017.53206X20	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	20	-

스테인레스 스틸 부품 유사형 DIN 6335 팜 그립

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D8	H	H3	L	T
K1017.53206X25	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	25	-
K1017.53206X30	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	30	-
K1017.53206X40	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	40	-
K1017.53206X50	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	50	-
K1017.54008X20	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	20	-
K1017.54008X25	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	25	-
K1017.54008X30	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	30	-
K1017.54008X40	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	40	-
K1017.54008X50	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	50	-

스테인레스 스틸 부품 팜 그립, L형

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D8	H	H3	L
K1017.52505X15	L	스테인리스 스틸	M5	25	12	16	8	15
K1017.52505X20	L	스테인리스 스틸	M5	25	12	16	8	20
K1017.53206X15	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	15
K1017.53206X20	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	20
K1017.53206X25	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	25
K1017.53206X30	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	30
K1017.53206X40	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	40
K1017.53206X50	L	스테인리스 스틸	M6	32	14	20	10	50
K1017.54008X20	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	20
K1017.54008X25	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	25
K1017.54008X30	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	30
K1017.54008X40	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	40
K1017.54008X50	L	스테인리스 스틸	M8	40	18	25	13	50