

Poignées de manutention en plastique ovales

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Plastique thermodurcissable PF 31.
Douille taraudée acier ou Inox.

Finition :

Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier zingué passivé bleu ou inox naturel.


Plage de température :

Température en fonctionnement continu 140 °C.
Température en fonctionnement temporaire : max. 160 °C.

Montage :

Fixation par l'arrière.

Dessins



Aperçu des articles

Poignées de manutention plastique, ovales

Référence	Matière des composants	A	B	B1	D	H	L	T	Charge N
K1458.21000621	acier	100	21	13	M6	50	113	9	500
K1458.21200621	acier	120	21	13	M6	50	133	9	500
K1458.21280621	acier	128	21	13	M6	50	141	9	500
K1458.21600825	acier	160	25	17	M8	55	177	12	500
K1458.31000621	acier inoxydable	100	21	13	M6	50	113	9	500
K1458.31200621	acier inoxydable	120	21	13	M6	50	133	9	500
K1458.31280621	acier inoxydable	128	21	13	M6	50	141	9	500
K1458.31600825	acier inoxydable	160	25	17	M8	55	177	12	500