

## 스틸 서포트 부품

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
단강.

#### 표면 마무리:


기본 몸체 검정 산화 처리압력 볼트 열처리 및 검정 산화 처리

#### 도면 설명:

M = 볼 압력 나사


N = 관통 홀 소켓 캡 스크류 스크류 나사 DIN 912

- 1) 변형 방지
- 2) 스크류 서포트
- 3) 육각 너트



## 스틸 서포트 부품

도면



### 품목 요약

#### 스틸 서포트 부품

주문 번호	B	D	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	M	N	F N	조임 토크 고정 나사 Nm	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0921.06029	19	12	M6x10	35	29	15	17,6	38	13	8	15	M6x16	M6	4000	7,5	0	6
K0921.08037	22	16	M8x15	47	37	20	21,1	50	16	10	20	M8x20	M8	6000	14	0	7
K0921.12047	32	25	M12x20	57	47	27	28,3	75	25	15	30	M12x30	M12	9000	22	1	11