


로케이팅 볼트용 마운트 부싱

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
경화 스틸.

표면 마무리:
경화 처리 및 연마(HRC 60 ±2).

도면



품목 요약

로케이팅 볼트용 마운트 부싱

주문 번호	모델 1	D1	D3	F	H
K1095.0508	짧은 버전	5	8	1	8
K1095.0610	짧은 버전	6	10	1	10
K1095.0812	짧은 버전	8	12	1,2	12
K1095.1014	짧은 버전	10	15	1,5	14
K1095.1216	짧은 버전	12	18	1,5	16
K1095.1620	짧은 버전	16	26	1,5	20
K1095.2026	짧은 버전	20	30	2,5	26
K1095.0510	롱 버전	5	8	1	10
K1095.0612	롱 버전	6	10	1	12
K1095.0818	롱 버전	8	12	1,2	18
K1095.1022	롱 버전	10	15	1,5	22
K1095.1224	롱 버전	12	18	1,5	24
K1095.1630	롱 버전	16	26	1,5	30
K1095.2036	롱 버전	20	30	2,5	36