

스틸 마운트 부싱, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:
경화 및 검정 산화 처리 하우징.
기능면 연마.

정보:

어댑터 부싱은 장치판 또는 교체판에 위치하여 포지셔닝 실린더의 대응 장치 역할을 합니다.

어댑터 부싱은 구멍에서 센터링된 다음, 4개의 나사로 고정됩니다. 일상적인 용도에서는 포지셔닝 실린더의 볼이 어댑터 부싱의 아래에서 부싱을 잡기 때문에 빠르고 안전하며 매우 정확한 교체 장치 역할을 합니다.



따라서 장착 및 교체 시간이 최소화됩니다.

경고:


마운트 부싱의 설치 방법에 유의하십시오.

액세서리:

K1486 포지셔닝 실린더, 공압식.



도면



품목 요약

공압 포지셔닝 실린더용 스틸 어댑터 부싱

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1487.11660	A	16	60	28	27,5	38	M5	50	M5	28	28	8	15	10	2,5	16	12

스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실
린더용
품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	H	H1	H2	H3	H4	H5
K1487.21660	B	16	60	28	27,5	38	M5	50	M5	28	28	8	15	10	2,5	16	12
K1487.31660	C	16	60	28	27,5	38	M5	50	M5	28	28	8	15	10	2,5	16	12
K1487.12075	A	20	75	36	35,5	48	M6	62	M6	36	36	10	19	14	3,5	20	16
K1487.22075	B	20	75	36	35,5	48	M6	62	M6	36	36	10	19	14	3,5	20	16
K1487.32075	C	20	75	36	35,5	48	M6	62	M6	36	36	10	19	14	3,5	20	16