

후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:

단강, 열 처리 후크 클램프 및 클램핑 스크류.


표면 마무리:

검정 산화.



후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로

도면



품목 요약

후크 클램프와 마운팅 브라켓, 확장형 고정 클로

주문 번호	D	D1	D2	D3	A	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	H2	H3	L	M	S	SW	조임 토크 max. Nm	F max. kN
K0016.0618	M6	6,4	16	28	38	26	19,5	12	6	18	2,5	54,5	44	25	18	50	9	4	5	7,5	4,5
K0016.0826	M8	8,4	20	34	48	31	22,5	14	7,5	26	3	65	53	30	21	64	12	5	6	15	6,5
K0016.1033	M10	10,5	24	40	55	36,5	26	16,5	9	33,5	3,5	77,5	61	35	24	75	18	5	8	30	11,8