


“arness” 클램핑 디바이스

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸

열경화성 PF 31 볼 노브

표면 마무리:

은회색 햄머 마무리 하우징.

검정 산화 기타 부품 및 액세서리.

볼 노브 붉은색.

정보:

이송 거리는 12 mm입니다. 셀프 락킹은 클램프 거리의 1.5 mm 안에서 어느 위치나 가능합니다. 1mm 공차를 지닌 공작물은 안전하게 클램프 될수 있습니다.

“arness” 클램핑 유닛은 모든 수직 및 수평 위치에서 피팅됨.

다양한 상황에 각각 적용할 수 있도록


표준화된 많은 액세서리를 개발함.

옵션 액세서리로 제공됨.

프레스 버튼과 모든 부품은 고하중용으로 열처리 되어 있으며 최대 가능 클램핑력은 약 4905 N입니다.


"arness" 클램핑 디바이스

도면



"arress" 클램핑 디바이스

도면



품목 요약

#arress "클램핑 디바이스"

주문 번호	치수
K0021.01	도면 참고

"arress" 악세사리

주문 번호	설명
K0021.02	포크
K0021.03	장력 교정 링
K0021.04	압력 버튼