

스완 넥형 고정 클로 스틸

품목 설명/제품 이미지




설명


재질:
단강.

표면 마무리:
열 처리/검정 산화.

정보:
플랫한 클램핑 노즈 덕분에 낮은 턱도 클램핑 및 가공할 수 있습니다. 오목 와셔 K0729 삽입 시 타입 G가 사용될 수 있습니다.



도면



품목 요약

스완 넥형 고정 클로 스틸

품목 요약

스완 넥형 고정 클로, 스틸

주문 번호	A	B	D	E	E1	H	L	L1	L2	L3	L4	클램핑력 kN
K1950.06005	28	32	6,2	7,5	2,5	18,5	67	20	6	12,5	4	4,82
K1950.06010	28	50	6,2	10,5	2,5	21,5	85	20	6	12,5	4	4,82
K1950.08005	28	32	8,2	7,5	2,5	18,5	67	20	6	12,5	4	8,77
K1950.08010	28	50	8,2	10,5	2,5	21,5	85	20	6	12,5	4	8,77
K1950.10005	45	50	10,2	12	4	30	105	30	10	20	6	13,9
K1950.10010	45	80	10,2	17	4	35	135	30	10	20	6	13,9
K1950.12005	45	50	12,2	12	4	30	105	30	10	20	6	20,2
K1950.12010	45	80	12,2	17	4	35	135	30	10	20	6	20,2
K1950.16005	72	80	16,2	19	7	48	168	48	16	32	9,5	37,8
K1950.16010	72	128	16,2	27	7	56	216	48	16	32	9,5	37,8
K1950.20005	72	80	20,2	19	7	48	168	48	16	32	9,5	58,8
K1950.20010	72	128	20,2	27	7	56	216	48	16	32	9,5	58,8