

O 링 및 교환형 인서트 장착 조절형 토글 로케이터

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

몸체: 단강

볼 내부식성 내산성 스틸

이용:

타입 C, F, M 톨 스틸

타입 K POM

타입 E 스테인레스 스틸.

타입 O 스테인레스 스틸, 다이아몬드 표면.

타입 P 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.

표면 마무리:

몸체, 열처리 및 검정 산화 처리

볼, 경화 및 블랭크

이용:

타입 C, F 경화 및 검정 산화 처리.

타입 M, 하드 메탈 세레이션, 검정 산화 처리

타입 K, 흰색.

타입 E, 경화처리, 블랭크

타입 O, 다이아몬드 표면, 100 연마 그리트와 견줄 수 있음

타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60° 쇼어

정보:

토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의

지탱과 클램핑을 위해 사용함.

이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물

구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고

플런저로 작용함.

볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류를 가볍게

눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.

장점:

인서트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.


내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부

물질의 침입을 방지함.

이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.

0 링 및 교환형 인서트 장착 조절형 토글 로케이터

도면



품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)	액세서리
K0289.110X015	C	15	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10108
K0289.110X030	C	30	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10108
K0289.110X050	C	50	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10108
K0289.112X020	C	20	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12108
K0289.112X040	C	40	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12108
K0289.112X060	C	60	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12108
K0289.116X025	C	25	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16108
K0289.116X050	C	50	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16108
K0289.116X080	C	80	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16108
K0289.120X030	C	30	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20108
K0289.120X060	C	60	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20108
K0289.120X100	C	100	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20108
K0289.124X040	C	40	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25108
K0289.124X100	C	100	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25108
K0289.210X015	E	15	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10102
K0289.210X030	E	30	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10102
K0289.210X050	E	50	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10102
K0289.212X020	E	20	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12102
K0289.212X040	E	40	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12102
K0289.212X060	E	60	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12102
K0289.216X025	E	25	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16102
K0289.216X050	E	50	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16102
K0289.216X080	E	80	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16102
K0289.220X030	E	30	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20102
K0289.220X060	E	60	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20102
K0289.220X100	E	100	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20102
K0289.224X040	E	40	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25102
K0289.224X100	E	100	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25102
K0289.310X015	F	15	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X030	F	30	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.310X050	F	50	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.1010
K0289.312X020	F	20	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X040	F	40	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210
K0289.312X060	F	60	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.1210

0 링 및 교환형 인서트 장착 조절형 토글 로케이터

품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)	액세서리
K0289.316X025	F	25	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X050	F	50	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.316X080	F	80	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.1610
K0289.320X030	F	30	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X060	F	60	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.320X100	F	100	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.2010
K0289.324X040	F	40	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510
K0289.324X100	F	100	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.2510
K0289.710X015	K	15	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.710X030	K	30	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.710X050	K	50	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	4	K0385.10109
K0289.712X020	K	20	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.712X040	K	40	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.712X060	K	60	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	7	K0385.12109
K0289.716X025	K	25	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.716X050	K	50	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.716X080	K	80	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	14	K0385.16109
K0289.720X030	K	30	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.720X060	K	60	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.720X100	K	100	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	27	K0385.20109
K0289.724X040	K	40	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	47	K0385.25109
K0289.724X100	K	100	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	47	K0385.25109
K0289.910X015	M	15	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.910X030	M	30	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.910X050	M	50	M10	10	7,9	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10107
K0289.912X020	M	20	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.912X040	M	40	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.912X060	M	60	M12	12	9,5	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12107
K0289.916X025	M	25	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.916X050	M	50	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.916X080	M	80	M16	16	12,7	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16107
K0289.920X030	M	30	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.920X060	M	60	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.920X100	M	100	M20	20	15,9	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20107
K0289.924X040	M	40	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25107
K0289.924X100	M	100	M24	25	19	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25107
K0289.510X015	O	15	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10105
K0289.510X030	O	30	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10105
K0289.510X050	O	50	M10	10	-	17	4	10	19,6	17	3	13	19	K0385.10105
K0289.512X020	O	20	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12105
K0289.512X040	O	40	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12105
K0289.512X060	O	60	M12	12	-	19	4	10	21,9	19	5	15	30	K0385.12105
K0289.516X025	O	25	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16105
K0289.516X050	O	50	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16105
K0289.516X080	O	80	M16	16	-	23	4	10	27,7	24	6	20	50	K0385.16105
K0289.520X030	O	30	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20105
K0289.520X060	O	60	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20105
K0289.520X100	O	100	M20	20	-	24	4	10	34,6	30	8	23	85	K0385.20105
K0289.524X040	O	40	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25105
K0289.524X100	O	100	M24	25	-	30	4	10	41,6	36	10	28	121	K0385.25105
K0289.610X015	P	15	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	-	K0385.10126
K0289.610X030	P	30	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	-	K0385.10126
K0289.610X050	P	50	M10	10	10	19	6	12	19,6	17	3	13	-	K0385.10126
K0289.612X020	P	20	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	-	K0385.12126
K0289.612X040	P	40	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	-	K0385.12126
K0289.612X060	P	60	M12	12	13	21	6	12	21,9	19	5	15	-	K0385.12126
K0289.616X025	P	25	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	-	K0385.16126
K0289.616X050	P	50	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	-	K0385.16126
K0289.616X080	P	80	M16	16	16	25	6	12	27,7	24	6	20	-	K0385.16126
K0289.620X030	P	30	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	-	K0385.20126
K0289.620X060	P	60	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	-	K0385.20126
K0289.620X100	P	100	M20	20	21	26	6	12	34,6	30	8	23	-	K0385.20126

0 링 및 교환형 인서트 장착 조절형 토글 로케이터

품목 요약

주문 번호	타입	B	D2	D3	D4	H	H1	H2	E	SW	SW1	볼-Ø	부하 max. kN (정적 부하)	액세서리
K0289.624X040	P	40	M24	25	27	32	6	12	41,6	36	10	28	-	K0385.25126
K0289.624X100	P	100	M24	25	27	32	6	12	41,6	36	10	28	-	K0385.25126