

회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립

품목 설명/제품 이미지



설명


표면 마무리:
무광택 처리.

정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그러브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

도면



품목 요약

회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0999.3110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	80	24	10	16	-	82	60	22	13,4	-	100	-
K0999.3212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	100	28	12	20	-	98	72	26	16	-	124	-
K0999.3314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	125	30	14	26	-	118	90	28	15,8	-	153	-
K0999.3417	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	160	34	17	26	-	122	90	32	19,6	-	190	-
K0999.31106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	80	24	10	16	M6	82	60	22	13,4	7,5	100	-
K0999.32126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	100	28	12	20	M6	98	72	26	16	7,5	124	-

회전식 원통 그리프 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그리프

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K0999.33146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	125	30	14	26	M6	118	90	28	15,8	7,5	153	-
K0999.34176	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	160	34	17	26	M6	122	90	32	19,6	7,5	190	-
K0999.4110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	-	16	-	82	60	22	13,4	-	100	10
K0999.4212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	-	20	-	98	72	26	16	-	124	12
K0999.4314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	-	26	-	118	90	28	15,8	-	153	14
K0999.4417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	-	26	-	122	90	32	19,6	-	190	17
K0999.41106	사각 소켓	크로스 보어 있음	80	24	-	16	M6	82	60	22	13,4	7,5	100	10
K0999.42126	사각 소켓	크로스 보어 있음	100	28	-	20	M6	98	72	26	16	7,5	124	12
K0999.43146	사각 소켓	크로스 보어 있음	125	30	-	26	M6	118	90	28	15,8	7,5	153	14
K0999.44176	사각 소켓	크로스 보어 있음	160	34	-	26	M6	122	90	32	19,6	7,5	190	17