

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

크랭크 및 열가소성 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:

허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.

핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스테르드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

액세서리:


K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0659.310802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	80	2	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	9
K0659.311003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	80	3	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0659.321003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	100	3	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0659.321204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	100	4	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0659.331204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	125	4	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0659.331405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	125	5	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0659.3108026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	80	2	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0659.3110036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	80	3	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
K0659.3210036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	100	3	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0659.3212046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	100	4	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0659.3312046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	125	4	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0659.3314056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	125	5	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3
K0659.0310802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	2	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	9
K0659.0311003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	3	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0659.0321003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	3	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0659.0321204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	4	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0659.0331204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	4	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0659.0331405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	5	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0659.03108026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	2	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0659.03110036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	3	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0659.03210036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	3	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0659.03212046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	4	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0659.03312046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	4	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0659.03314056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	5	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3