


포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸: 아연 도금.

스테인리스 스틸: 무광택 처리

도면



품목 요약

포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수나사 있음

포크 헤드, 스틸 또는 스테인리스 스틸 수나사 있음

품목 요약

주문 번호	본체 재질	버전 2	A	A1	B	D1	D2	F	G	L1	L2	L3	L4	R
K1459.0612	쾌삭강	오른손잡이 나사	12	12	6	6	M6	0,5	12	44	37	20	15	0,8
K1459.0816	쾌삭강	오른손잡이 나사	16	16	8	8	M8	0,5	16	57	47	25	20	0,8
K1459.1020	쾌삭강	오른손잡이 나사	20	20	10	10	M10	0,5	20	69	57	30	25	0,8
K1459.1224	쾌삭강	오른손잡이 나사	24	24	12	12	M12	0,5	24	82	68	35	30	0,8
K1459.1428	쾌삭강	오른손잡이 나사	27	27	14	14	M14	1	28	94	78	40	35	1,2
K1459.1632	쾌삭강	오른손잡이 나사	32	32	16	16	M16	1	32	108	89	45	40	1,2
K1459.2040	쾌삭강	오른손잡이 나사	40	40	20	20	M20	1	40	134	109	55	50	1,5
K1459.06121	쾌삭강	왼손잡이 나사	12	12	6	6	M6	0,5	12	44	37	20	15	0,8
K1459.08161	쾌삭강	왼손잡이 나사	16	16	8	8	M8	0,5	16	57	47	25	20	0,8
K1459.10201	쾌삭강	왼손잡이 나사	20	20	10	10	M10	0,5	20	69	57	30	25	0,8
K1459.12241	쾌삭강	왼손잡이 나사	24	24	12	12	M12	0,5	24	82	68	35	30	0,8
K1459.14281	쾌삭강	왼손잡이 나사	27	27	14	14	M14	1	28	94	78	40	35	1,2
K1459.16321	쾌삭강	왼손잡이 나사	32	32	16	16	M16	1	32	108	89	45	40	1,2
K1459.20401	쾌삭강	왼손잡이 나사	40	40	20	20	M20	1	40	134	109	55	50	1,5
K1459.10612	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	12	12	6	6	M6	0,5	12	44	37	20	15	0,8
K1459.10816	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	16	16	8	8	M8	0,5	16	57	47	25	20	0,8
K1459.11020	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	20	20	10	10	M10	0,5	20	69	57	30	25	0,8
K1459.11224	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	24	24	12	12	M12	0,5	24	82	68	35	30	0,8
K1459.11428	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	27	27	14	14	M14	1	28	94	78	40	35	1,2
K1459.11632	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	32	32	16	16	M16	1	32	108	89	45	40	1,2
K1459.12040	스테인레스 스틸 A2	오른손잡이 나사	40	40	20	20	M20	1	40	134	109	55	50	1,5
K1459.106121	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	12	12	6	6	M6	0,5	12	44	37	20	15	0,8
K1459.108161	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	16	16	8	8	M8	0,5	16	57	47	25	20	0,8
K1459.110201	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	20	20	10	10	M10	0,5	20	69	57	30	25	0,8
K1459.114281	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	27	27	14	14	M14	1	28	94	78	40	35	1,2
K1459.116321	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	32	32	16	16	M16	1	32	108	89	45	40	1,2
K1459.120401	스테인레스 스틸 A2	왼손잡이 나사	40	40	20	20	M20	1	40	134	109	55	50	1,5