

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 회전 헤드, 플라스틱, 수축 가능한 샤프트 품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

회전식 클램핑 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용됩니다.

공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.

재질:

스테인레스 스틸 하우징.

스틸 볼트.

스테인리스 스틸 핀.

열가소성 PA(폴리아미드) 회전 헤드.

표면 마무리:

자연적으로 마무리된 하우징.

볼트, 니켈 도금.

광택처리된 핀.

강화 유리 섬유 PA 회전 헤드, 검정색.

정보:

스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.

플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

액추에이션 원리:

회전 헤드가 "OFF" 위치에 있고 샤프트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.

회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트 위로 밀거나 올려 놓습니다.

회전 헤드를 아래로 누르고 "ON" 위치로 돌리십시오.

완전히 고정되면 찰칵 소리가 들립니다.

액세서리:

클램핑 플레이트 K1062


도면 설명:

1) 조립 방식 1

2) 조립 방식 2

3) 플레이트

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 회전 헤드, 플라스틱, 수축 가능한 샤프트 도면



품목 요약

주문 번호	구성품	재질	버전	2	D	L	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	M	D5	D6	D7	D8	T	T1	T2	지탱력 N	장력 N	전단 강도 kN	추출력 F kN	온도 저항
K1558.516	폴리아미드	스틸 볼트	5	15,5	14	25	25	21	30	6,5	20	5,5	M2x3	14	26	4,4	2,4	6	6-10	2,5	60	60	1,8	1,2	≤130 °C		
K1558.817	폴리아미드	스틸 볼트	8	17	18	34	34	28	38	10	26,5	5,5	M3x4	18	35	6,5	3,4	6	6-14	2,5	90	90	3,2	0,4	≤130 °C		

회전식 클램핑 래치, 스테인리스 스틸, 회전 헤드, 플라스틱, 수축
가능한 샤프트
품목 요약
