

케이블 글랜드, EMV, 황동, 니켈 도금

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

황동.

라멜라 인서트, 폴리아미드(PA6).

접촉 스프링, 스테인리스 스틸 (M12x1.5 는 접촉 스프링 없음).

실링 링, CR / NBR.

O링, NBR.

표면 마무리:

니켈 도금 처리

정보:

미터법 연결 나사산이 있는 케이블 글랜드 DIN EN 60423. 보호막이 있는 케이블과 전선용. 접촉 스프링과 중간 연결부품으로 하우징 전위와 빠르고 간단한 실드 브레이드의 EMV-연결. 밀폐와 인장 완화는 내부에 있는 라멜라와 실링 링으로 이루어집니다.

보호 등급 IP68 (5bar - 30분).

케이블 글랜드는 하우징이나 분배함, 배선함 내에 이미 배선된 케이블과 전선을 삽입하는데 사용합니다.

온도 범위:


정적: -40 °C ~ +100 °C.

동적: -20 °C ~ +100 °C.

도면 설명:

O링, M32x1.5 부터

도면



품목 요약

케이블 글랜드, EMV, 황동, 니켈 도금

주문 번호	D	D1	D2	H max.	L	SW1	SW2	max. 조임 토크 SW1 Nm	최대 조임 토크 SW2 Nm
K2248.12150	M12X1,5	3-6	-	25	5	14	14	3,5	3,5
K2248.16150	M16x1,5	5-9	2-8	30	5	17	17	3,5	3,5

케이블 글렌드, EMV, 황동, 니켈 도금

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	H max.	L	SW1	SW2	max. 조임 토크 SW1 Nm	최대 조임 토크 SW2 Nm
K2248.20150	M20X1,5	9-13	3-11	33,5	6	22	22	3,5	3,5
K2248.25150	M25x1,5	11-16	8-14	36,5	7	27	27	6,7	6,7
K2248.32150	M32x1,5	14-20	10-19	38	8	34	34	12	12
K2248.40150	M40X1,5	19-27	15-25	41	8	43	43	13,5	13,5