


케이블 글랜드 플레이트

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

프레임 폴리아미드 PA66 GF25 V-0.

엘라스토머 플레이트 EPDM, 오존 내성 DIN 53509, 단계 0 (최적 단계).
실링 TPE TPV.

표면 마무리:

검정.

정보:

케이블 글랜드 플레이트는 소켓 없는 전선을(미리 조립되지 않은 전선) 삽입하기 위해 적합합니다. 케이블이나 전선, 호스, 공압선 그리고 유압선을 삽입할 수 있습니다.

전선은 미리 구멍을 뚫지 않고 삽입할 수 있습니다.

엘라스토머 플레이트는 전선에 꼭 맞으며 최적한 밀폐와 인장 완화를 제공합니다. 필요하지 않은 구멍은 안전하게 닫혀 있으며 밀폐되어 있습니다.

각각 다른 관통 구멍들 및 구멍이 없는 플레이트도 제공합니다.

보호 등급 IP66.

인증 / 표준 적용:

UL 514B

UL / CSA-파일 E140310

온도 범위:

-30 °C ~ +100 °C

조립:

36 x 112mm 조립 절단면용.

케이블 글랜드 플레이트는 공구 없이 단면에서 갈고리에 끼울 수 있습니다. (1.5 - 2.0mm 시트 두께용).


시트 두께가 2.0mm 이상 이거나 조임이 필요할 경우 케이블 글랜드 플레이트는 M5 크기의 나사로 구멍을 통해 고정할 수 있습니다.

도면 설명:

1) 마운팅 홀

케이블 글랜드 플레이트

도면



품목 요약

케이블 글랜드 플레이트

주문 번호	최대 시행 횟수	케이블용 갯수 x 케이블 직경
K2254.241101	11	4x3-6,5/4x5-9,2/3x14-20
K2254.241201	12	12x8-12
K2254.241301	13	2x3-5,5/6x4,1-8,1/4x9-14/1x14-20
K2254.241401	14	6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
K2254.241701	17	17X5-9,2
K2254.241702	17	11X3-6,5/1X4,1-8,1/5X8-12,5
K2254.242201	22	16X3-6,5/4X5-9,2/2X8-12,5
K2254.242302	23	23X4,1-8,1
K2254.242901	29	29X3-6,5
K2254.240000	-	-