


Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Зажимной модуль, улучшенная сталь.

Опорная пластина, сталь 1.1730.

Исполнение:

Функциональные поверхности зажимных модулей закаленные и шлифованные.

Опорная пластина шлифованная с обеих сторон.

Указание:

Готовые натяжные станции для многократного зажима со встроенными зажимами UNILOCK ERGO 138. Натяжные станции крепятся с помощью прижимных скоб или путем привинчивания непосредственно к станочному столу.

Общепринятые схемы растачивания с задней стороны для крепления предварительно центрированы.

Натяжные станции можно выравнять по эталонным отверстиям 14H7.

Зажимные модули централизованно приводятся в действие посредством пневматического соединения.

Высокое зажимное усилие обеспечивается при помощи встроенных пружин (узел зажимается без давления).

Разжатие происходит пневматически.

Применение зажимных болтов UNILOCK в сочетании с крепежными винтами M10, M12, M16 обеспечивает следующее зажимное усилие:

– зажимное усилие (M10) 35 000 Н/модуль

– зажимное усилие (M12) 50 000 Н/модуль

– зажимное усилие (M16) 75 000 Н/модуль

Зажимное усилие с винтом с цилиндрической головкой согласно

DIN EN ISO 4762-12.9.

Зажимные болты разрешается зажимать только в сочетании со смонтированным сменным блоком в зажимном модуле.

Технические данные:

- Усилие зажима с функцией «Турбо» 18 кН/модуль.

- Давление открытия: 6 бар, промасленный воздух.

- Давление турбо: 6 бар.

- Патрубок для подвода воздуха: G1/4.

- Точность воспроизведения $\leq 0,005$ мм.

- Эталонные отверстия 14H7 для выравнивания зажимной плиты.


По запросу:

Зажимная станция специальных размеров.

Принадлежности:

UNILOCK зажимная скоба для натяжных станций UNILOCK K1869.

Чертежи



Обзор изделий

Зажимная станция UNILOCK

Номер заказа	Исполнение 2	Форма	Тип формы	вес кг
K1009.1000149199	1-кратный	A	без защиты от проворачивания	7,08
K1009.10001491991	1-кратный	B	с защитой от проворачивания	7,2
K1009.2200395195	2-кратный	A	без защиты от проворачивания	17,62